

C+P

rayonnage mural

ERGO

hauteur x largeur x profondeur 830 x 700 x 300 mm, charge max. par tablette 50 kg, 3 niveaux avec tablette en acier, corps avec thermolaquage en RAL6011 vert réséda, niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion

Numéro d'article: 503843

ERGO



C+P Rayonnage mural ERGO

extra haut

rayonnage mural

- hauteur x largeur x profondeur 830 x 700 x 300 mm
- charge max. par tablette 50 kg
- 3 niveaux avec tablette en acier
- Réglable au pas de 15 mm
- structure en tôle d'acier
- corps avec thermolaquage en RAL6011 vert réséda
- niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion
- avec label de sécurité GS
- 5 années de garantie

Détails techniques

type de meuble	rayonnage	type tablette/niveau	tablette en acier
type de rayonnage	rayonnage mural	surface de tablette	galvanisé

hauteur	830 mm	couleur du corps	vert réséda // RAL6011
largeur	700 mm	tablette réglable au pas	15 mm
profondeur	300 mm	certification	GS
nombre de tablettes/niveaux	3 pièce	garantie	5 années
matériau	tôle d'acier	surface de corps	thermolaqué
charge maxi par tablette	50 kg	Poids	17,26 kg
équipement rayonnage	tablettes		

Accessoires

503846		tablette en acier pour armoire murale, largeur x profondeur 700 x 300 mm, force 50 kg, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
--------	--	--

Cela s'adapte aussi ...

147357		pâte nettoyante douce, tube avec capacité 250 ml
194847		revêtement de sol industriel, marchandise au mètre, hauteur x largeur 9 x 900 mm, longueur max. 18300 mm, En PVC avec surface striée dans le sens de la longueur coloris gris
215546		dévidoir escargot de sécurité, dévidoir en métal/plastique en bleu/blanc
221133		papier d'essuyage, 800 lingettes, longueur x largeur 30 x 230 mm, roulette longueur x diamètre 240 mm x 230 mm, qualité de papier cellulose, gaufré, en vieux rose
221318		papier d'essuyage, 500 lingettes, longueur x largeur 400 x 380 mm, qualité de papier toile non tissée, en coton/polyester en gris
221350		bac compartimentable en carton, capacité 5 l, hauteur x largeur x profondeur 112 x 151 x 351 mm, en caisse carton, 1 onde, en marron avec enveloppe extérieure en papier kraft
222682		pâte nettoyante mains, jerrycan avec capacité 4,5 l, sans silicone
222683		papier d'essuyage, 90 lingettes, longueur x largeur 305 x 230 mm
520197		boîte à outils, hauteur x largeur x profondeur 200 x 530 x 200 mm, 6 casiers, en acier, coloris bleu martelé
974176		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 125 x 145 x 230 / 200 mm, en polypropylène en rouge