

Información sobre productos

95 32 100

Cortacables

(tipo carraca)

Con mangos telescópicos



- Longitud de la herramienta: 650 - 860 mm
- Peso de sólo 4.980 gr.
- Para cables de cobre y aluminio, de un hilo o múltiples hilos - también con recubrimientos de goma o plástico duros
- No apto para cables de acero, cables trenzados y conductores de hilos finos (muy flexibles)
- También válido para cables con refuerzo de hierro
- Se requiere un menor esfuerzo debido a su óptima multiplicación
- Corte excepcional con poco esfuerzo, gracias a su efecto carraca y posibilidad de utilizar el cortacables a dos manos
- Posibilidad de liberar la cuchilla en cualquier posición
- Longitud de los mangos ajustable en varios niveles de 400 - 610 mm (longitud corta para el transporte, adaptación individual a las condiciones de trabajo)
- Cuchilla: acero especial para herramientas, templado al aceite
- Mangos: tubo ovalado de aluminio, altamente resistente

Información general

Núm. de artículo	95 32 100
EAN	4003773071570
Cabeza	bruñido
Mangos	con fundas multicomponentes
Peso	4.980 g
Dimensiones	680 x 220 x 60 mm
conforme a REACH	contiene SVHC
conforme a RoHS	no se aplica

Características técnicas

Capacidad de corte cable de cobre, multifilar	960 mm ²
Capacidad de corte cable de cobre, multifilar	Ø 100 mm
MCM	1.900

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.

