

bac de rétention classic-line

pour 2 x IBC, volume de rétention 1000 l, hauteur x largeur x profondeur 460 x 2460 x 1800 mm, Équipé de avec zone de remplissage et caillebotis en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion



5 YEARS WARRANTY

Numéro d'article: 235746



bac de rétention

- pour stockage à l'abri
- convient pour substances dangereuses pour l'eau et caustiques
- construction du bac de rétention agréée par les autorités
- pour 2 x IBC
- volume de rétention 1000 l
- hauteur x largeur x profondeur 460 x 2460 x 1800 mm
- force 4000 kg
- en polyéthylène, coloris bleu
- Équipé de avec zone de remplissage et caillebotis en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
- 5 années de garantie



Détails techniques

type de stockage de produits dan

station IBC

charge 4000 kg

type de bac de rétention	bac de rétention	matériau	polyéthylène
lieu de stockage	à l'abri	couleur	bleu
volume de rétention	1000 l	équipement bac de rétention	zone de remplissage, caillebotis
capacité	2 x IBC	matériau de caillebotis	acier
considération comme matière dang	substances dangereuses pour l'eau et caustiques	surface de caillebotis	galvanisé
construction (autorisation)	construction du bac de rétention agréée par les autorités	possibilité de passage au-dessous	non
hauteur	460 mm	garantie	5 années
largeur	2460 mm	Poids	154 kg
profondeur	1800 mm		

Accessoires

235752		Ouvre-couvercles, diamètre intérieur 170 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
235753		Ouvre-couvercles, diamètre intérieur 250 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion