

Bauer stortgoedbak

hoogte x lengte x breedte 1230 x 1115 x 780 mm, inhoud 375 l, draagvermogen 1000 kg, onderbouw rollen, onderstel gelakt in RAL2000 geeloranje

Artikelnummer: 269618



Bauer Silowagen

in trechtervorm

stortgoedbak



- hoogte x lengte x breedte 1230 x 1115 x 780 mm
- inhoud 375 l
- draagvermogen 1000 kg
- onderbouw rollen
- afstand vorkslaffen 565 mm
- staalconstructie
- onderstel gelakt in RAL2000 geeloranje
- schaarsluiting 300 x 300 mm met hendel
- met duwbeugel
- 2 zwenk- en 2 bokwielen
- wiel Ø 180 mm
- gewicht 92 kg

Technische details

baktype	stortgoedbak	plafond	nee
inhoud	375 l	geschikt voor gevaarlijke stoffe	nee
hoogte	1230 mm	geschikt voor	nee

		levensmiddelen
trechterhoogte	1000 mm	stapelbaar nee
lengte	1115 mm	nestbaar nee
trechterlengte	1010 mm	stabiliteit/versteving/schoren omgeslagen randversteving rondom
breedte	780 mm	draagvermogen 1000 kg
trechterbreedte	780 mm	draaginstallatie geen
onderbouw	rollen	greep duwbeugel
afstand vorkkokers	565 mm	euronorm nee
oppervlak	gelakt	sluiting schaarsluiting met hendel
kleur	geeloranje // RAL2000	wiel-Ø 180 mm
kleur uitvoering	geeloranje // RAL2000	wielen aantal/soort 2 zwenk- en 2 bokwielen
materiaal	staal	wieluitrusting 1 zwenkwiel met rem
onderrijdbaar	nee	gewicht 92 kg

Dit past ook bij ...

203428		montagetrap, bordes hoogte x breedte x diepte 800 x 520 x 305 mm, 4 trede(n) met traanplaatprofiel (incl. bordes), van aluminium
525920		vorkenbord, hoogte x breedte x diepte 110 x 995 x 200 mm, van staal gelakt in RAL3000 vuurrood
527144		bezem, met kokosharen, Werkbreedte 500 mm, voor grof vuil
531837		vorkverlenging, hoogte x lengte x breedte 48 x 1600 x 106 mm, voor tanddoorsnede hoogte x breedte 40 x 80 mm, onderzijde open, van staal gelakt in RAL7021 zwartgrijs