

Produkttyp-Bezeichnung

PROFIBUS Busterminal 12M
 BUSTERMINAL 12M FUER PROFIBUS,
 UEBERTRAGUNGSRATEN 9,6 KBIT/S BIS 12MBIT/S,
 STECKLEITUNG 1,5 M



Elektrische Daten

Übertragungsrate / bei PROFIBUS	9,6 kbit/s ... 12 Mbit/s
---------------------------------	--------------------------

Schnittstellen

Anzahl der elektrischen Anschlüsse	2
<ul style="list-style-type: none"> für PROFIBUS-Leitungen 	
Ausführung des elektrischen Anschlusses	Schraubklemmen
<ul style="list-style-type: none"> für PROFIBUS-Leitungen 	

Mechanische Daten

Material / des Gehäuses	Kunststoff
-------------------------	------------

Bauform, Maße und Gewichte

Breite	50 mm
Höhe	138 mm
Tiefe	53 mm
Nettogewicht	360 g
Befestigungsart	Ja
<ul style="list-style-type: none"> 35 mm DIN-Hutschienenmontage 	

Normen, Spezifikationen, Zulassungen

Eignungsnachweis	Ja
<ul style="list-style-type: none"> UL-Zulassung 	

Weitere Informationen / Internet Links

Internet-Link	
---------------	--

- zur Webseite: Auswahlhilfe SIMATIC NET SELECTION TOOL
- zur Webseite: Industrielle Kommunikation
- zur Webseite: Industry Mall
- zur Webseite: Information und Download Center
- zur Webseite: Bilddatenbank
- zur Webseite: CAx-Download-Manager
- zur Webseite: Industry Online Support

letzte Änderung:

<http://www.siemens.com/snst>

<http://www.siemens.com/simatic-net>

<https://mall.industry.siemens.com>

<http://www.siemens.com/automation/net/catalog>

<http://automation.siemens.com/bilddb>

<http://www.siemens.com/cax>

<https://support.industry.siemens.com>

09.03.2015