

Datenblatt Artikel 520100

Eckventil mit Breitgewinde 22 mm, gerade

mit Tüllenanschluss 13mm (1/2")

- aus bruchsicherem und lebensmittelbeständigem Polyethylen mit Tüllenanschluss für einen Schlauch
- sehr gute chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und weitere Chemikalien
- ermöglichen besonders feine Dosierung
- mit Breitgewinde $\varnothing d2= 22 \text{ mm}$ [$\varnothing d1= 12 \text{ mm}$] passend für Weithalskanister, Ballons und Wasserkanister PROFI
- druckbeständig max. bis 1,5 bar
- temperaturbeständig: -20°C bis $+70^{\circ}\text{C}$
- Auslaufgeschwindigkeit $> 3,0 \text{ L/min}$
- ohne Belüftung und ohne Dichtung
- Tülle Außen- $\varnothing d4= 13 \text{ mm}$ bzw. 1/2" (Aufsteckbereich)
- $l = 118 \text{ mm}$



Best.einheit	Stück
EAN	4007228701906
Mindest.Best.	5
Breite	0
Breite Karton	221
Breite Pal	0,8
Brutto Gewicht Pal Kg	245
brutto Kg	0,05
Bruttogewicht VE Kg	0,25
Btl in Karton	10
Farbe	natur
Gewicht VE	0,215
Höhe	0
Höhe Karton	214
Höhe Pal	2,076
Kartons pro Lage	10
Lagen	9
Länge Karton	381
Länge Pal	1,2
netto Kg	0,05
Stück / Lage	500
Stück / Palette bzw Kiste	4500
Summe Kartons	90
Tiefe	118
VE	5
Volumen m3	0,018019
Zolltarif	39174000