



Beschrijving:

Rechte slangkoppelingen 1" (25 mm) uit breukvast en levensmiddelenbestendig polyethyleen (HD-PE), natuurlijke kleur met tuitaansluitingen voor slangen

- beschikbaar in verschillende groottes
- zeer goede chemische bestendigheid tegen zuren, logen en verdere chemicaliën
- temperatuurbestendig: -20 °C tot +70 °C
- Tuit buiten-Ø d2 = 25 mm resp. 1" (bevestigingsbereik)
- l = 84 mm

Informatie:

Artikel

Artikelnummer	536400
Douanetarief	39174000

Kleur	natuurlijk
Gewicht (kg)	0,02
GTIN	4007228702118

pdf.information.beutel

Zak in kartonnen	10
D x B x H (mm)	250 x 250 x 170

Brutogewicht VE kg	0,20
pdf.information.gtinPackage	4007228451320

Pallet

Aantal kartonnen	144
Aantal lagen	8
D x B x H (m)	1,20 x 0,80 x 1,51

Kartonnen dozen per laag	18
Brutogewicht palet (kg)	308,00
pdf.information.unitsPerPalette	14400