

ROLINE UTP Cat.6 patchkabel, rood, 3,0 m

| | |
|--------------------------|---------------|
| Art.nr. | 21.15.1551 |
| Fabrikant | ROLINE |
| Art.nr. fabrikant | 21.15.1551 |
| EAN (een stuk) | 7611990156351 |

roline
Designed for Professionals



Kant en klaar niet afgeschermd Twisted-Pair patchkabel met RJ-45 connectoren aan beide uiteinden.

- Geschikt voor professionele en industriële toepassingen.
- Klaar voor gebruik.
- Buigbaar dank zij de aan gespoten speciale tule met knikbescherming.
- 1:1 aangesloten volgens EIA/TIA568.
- Opbouw: 8 aders soepel
- Impedantie: 100 Ohm.
- Hoogwaardige vergulde contacten.

Advies:

Wij raden u aan, om bij de opbouw van een nieuw Cat.6 netwerk, de volgende componenten te gebruiken voor de hoogst mogelijke dataoverdracht en de beste test resultaten:

- 21.15.0990 ROLINE UTP Cat.6 / Class E installatiekabel massief.
- 25.16.8494/25.16.8394 ROLINE Cat.6 / Class E inbouwdozen/opbouwdozen.
- 26.11.0355/26.11.0362 ROLINE Cat.6 / Class E 19" patchpanel grijs/zwart.
- 21.15.0935 ROLINE UTP patchkabel met RJ-45 connector, grijs.

Deze productcombinatie is bij GHMT AG, een goedgekeurd testlaboratorium, op Classe E in een Channel van 100m gemeten. (Certificaat Nr. z2329b-10-D en z2330b-10-D).

Technische specificaties

| | |
|----------------------|--------------------|
| Producent | ROLINE |
| Produkt groep | Twisted Pair Kabel |
| Produkt type | UTP patchkabel |
| Kleur | rood |
| Lengte | 3 m |
| Afschermings type | UTP |
| Overdracht kwaliteit | Cat6 / Class E |
| Impedantie | 100 Ohm |
| Aantal aders | 8 |
| Kabel type | Soepel |
| Crossed | nee |
| Kleur (Tule) | rood |
| Kabel LSOH | nee |
| Connector type RJ45 | Standaard |