

Elementi di regolazione dell'altezza

25120.0024



Descrizione prodotto

Per il livellamento di macchine e impianti. L'aggiustamento verticale dei livellatori autobloccanti è facilitato dalla filettatura a passo fine con finecorsa di sicurezza. Tutti gli elementi hanno un foro passante centrale per il fissaggio. Un blocco meccanico limita l'altezza massima.


Materiale

- Acciaio da bonifica, zincato, cromatato



Disegno



Caratteristiche

| d ₁ | d ₂ | Dimensioni d ₃ [mm] | l ₁ ~ | l ₂ ~ | Corsa l ₃ ~ [mm] | Per vite [mm] | Carico solo statico max. [kN] | Carico ammesso max. [kN] |  [g] | Codice |
|----------------|----------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------|------------------|--|--------------------------------|---|------------|
| 13,5 | 45 | M30 x 1,5 | 22 | 29 | 7 | M12 | 120 | 80,4 | 202 | 25120.0024 |

Accessori

| | Per livellatori grandezza d ₂ [mm] | Dim. chiave a settore DIN 1810 Forma A [mm] |  [g] | Codice |
|---|---|--|---|------------|
| Chiavi a settore per la regolazione verticale | | | | |
|  | 45 | 45 - 50 | 156 | 25120.0983 |

Esempio di applicazione



Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 14.06.2023.

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.