

Información sobre productos

87 02 250

KNIPEX Cobra®

Tenaza para bombas de agua

DIN ISO 8976



- Con fundas esbeltas en dos componentes, sin reborde para mejor manejo y transporte más fácil
- Ajuste automático mediante pulsación de botón directamente en la pieza de trabajo
- Ajuste preciso para adaptarse óptimamente a diversos tamaños de piezas y para una posición ergonómica del mango
- Auto-retención en tuberías y tuercas, agarre perfecto a la pieza con el mínimo esfuerzo
- Mordazas con dientes adicionalmente templados, dureza aprox. de los dientes 61 HRC: poco desgaste y gran seguridad en el agarre
- Articulación machihembrada: gran estabilidad por la doble guía
- Recepción segura del perno de articulación: imposible desajustar involuntariamente
- Un retén protector evita lesiones por pellizcos
- Acero eléctrico al cromo vanadio, forjado, templado al aceite en varias etapas

Información general

| | |
|------------------|--|
| Núm. de artículo | 87 02 250 |
| EAN | 4003773040316 |
| Alicate | gris atramentado |
| Cabeza | pulida |
| Mangos | con fundas esbeltas en dos componentes |
| Peso | 366 g |
| Dimensiones | 250 x 50 x 18 mm |
| Norma | DIN ISO 8976 |
| conforme a REACH | no contiene SVHC |
| conforme a RoHS | no se aplica |

Características técnicas

| | |
|--|--------------|
| Posiciones de ajuste | 25 |
| Kapazität für Rohre (Zoll) | Ø 2 pulgadas |
| Capacidad de trabajo para tuercas (caras planas) | 46 mm |
| Capacidad de trabajo para tubos (diámetro) | Ø 50 mm |

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.



