

stumpf

Wertstoffbehälter

Modul-Vario 60

nicht brennbar, Inhalt 1 x 60 l, Höhe x Breite x Tiefe 900 x 400 x 380 mm, ausziehbare Fixiervorrichtung mit Gummispanner zur Sackbefestigung, Korpus aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in graualuminium, Deckel aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in graualuminium



Artikelnummer: 185717



stumpf Wertstoffbehälter Modul-Vario 60

fußbetätigt

Wertstoffbehälter

- Boden
- nicht brennbar
- Inhalt 1 x 60 l
- Höhe x Breite x Tiefe 900 x 400 x 380 mm
- Für den Innenbereich geeignet
- Mit Einwurfklappe - die Öffnung erfolgt rückschonend mit Fußpedal
- schließt gedämpft durch Soft-Close-Funktion
- ausziehbare Fixiervorrichtung mit Gummispanner zur Sackbefestigung
- Einfache Entleerung über Tür
- Behälter verschließbar mit Vierkantschloss
- Korpus aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in graualuminium
- Deckel aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in

graualuminium

- Lieferumfang: inklusive Piktogramm-Aufkleber
- geprüft gemäß DIN 4102 BK A1
- 5 Jahre Garantie

Technische Details

| | | | |
|---------------------------------|---|-------------------|---|
| Entsorgungsmittel | Wertstoffbehälter | Deckel Funktion | schließt gedämpft durch Soft-Close-Funktion |
| Einsatzort | Innenbereich | Schutzdach | nein |
| Aufstellung/Montage | Boden | Schließsystem | Vierkantschloss |
| Inhalt | 60 l | Farbe Deckel | graualuminium |
| Sammeleinheit | 1 Stück | Farbe Ausführung | graualuminium |
| Höhe | 900 mm | Material Korpus | Stahl |
| Breite | 400 mm | Oberfläche Korpus | pulverbeschichtet |
| Tiefe | 380 mm | Farbe Korpus | graualuminium |
| Brandschutz | nicht brennbar | Material Deckel | Stahl |
| Wandkonstruktion Abfallbehälter | 1 Einwurföffnung | Oberfläche Deckel | pulverbeschichtet |
| Innenbehälter | nein | Entleerung über | Tür |
| Sackbefestigung | ausziehbare Fixier Vorrichtung mit Gummispanner | stapelbar | nein |
| Tretmechanik | ja | Form | eckig |
| Deckelbetätigung | Fußpedal | Garantie | 5 Jahre |
| fahrbar | nein | Norm | DIN 4102 BK A1 (geprüft) |
| Deckel | ja | Lieferumfang | inklusive Piktogramm-Aufkleber |
| Deckeltyp | Einwurfklappe | Gewicht | 16,6 kg |

Zubehör

| | | |
|--------|---|--|
| 220550 |  | 4 Doppelrollen, davon 2 mit Feststeller, für Wertstoffbehälter, Bereifung Polyamid |
| 220551 |  | Müllsack, Inhalt 45 - 90 l, In transparent |

Dazu passt auch ...

| | | |
|--------|---|---|
| 102986 |  | Rollbehälter, Traglast 500 kg, Ladefläche Länge x Breite 815 x 724 mm, Höhe 1660 mm, Nutzhöhe 1460 mm, Aufbauten: 2 Stirnwände (Drahtgitter), Konstruktion aus Stahl galvanisch verzinkt, Plattform aus Hochdruck-Polyethylen in blau, Mit Kunststoff-Bereifung |
| 146390 |  | Magnetrahmen, DIN A4 im Hoch-/Querformat, Rahmen in schwarz, Rückseite magnetisch |
| 468501 |  | Drillapparat, Für Müllsack |
| 526031 |  | Putzrollen-Bodenständer, für max. 430 mm breite Rollen, Gestell aus Metall/Kunststoff in rot/schwarz |

527157



Handfeger-Set, mit Rosshaarborsten, Schaufel Breite x Tiefe 230 x 220 mm, Arbeitsbreite 200 mm, Holz-Stiel