

Scangrip Akku-Handleuchte MAG

10 Leuchtmittel SMD LED, Lichtstrom 150 - 300 Lumen, Spot 80 Lumen, Mit USB-Anschluss zum Aufladen, Leuchtweite 30 m, Abstrahlwinkel 35 °, Mit Akku

Artikelnummer: 254500

SCANGRIP

3 YEARS
WARRANTY



Akku-Handleuchte

- Höhe x Länge x Breite 43 x 260 x 61 mm
- 10 Leuchtmittel SMD LED
- Lichtstrom 150 - 300 Lumen, Spot 80 Lumen
- Mit USB-Anschluss zum Aufladen
- Leuchtdauer 5 h, Spot 5,5 h
- Leuchtweite 30 m
- Abstrahlwinkel 35 °
- Bis 180° schwenkbar, integrierter Magnet und Haken zur Befestigung
- Ladezeit 4 h
- Display digital, mit Batterieanzeige
- Mit Akku
- Kompatibel mit Lithium-Ionen
- Temperaturbeständig von -10 °C bis +40 °C
- Schutzart IP20: Fremdkörper > 12,5 mm, kein Wasserschutz
- 3 Jahre Garantie

Technische Details

Werkzeugtyp	Handleuchte	Ladezeit	4 h
Leuchtmitteltyp	SMD LED	Anzeige	digital, mit Batterieanzeige
Leuchtmittel Anzahl	10 Stück	Leuchte Ausstattung	USB
Leuchtweite	30 m	Leuchtenkopf Ausführung	Bis 180° schwenkbar, integrierter Magnet und Haken zur Befestigung
Leuchtdauer	5 h	Länge	260 mm
Leuchtdauer Spot	5,5 h	Höhe	43 mm
Lichtstrom	150-300 Lumen	Breite	61 mm
Lichtstrom Spot	80 Lumen	Temperaturbereich	-10 °C bis +40 °C
dimmbar	nein	IP Schutzart	20: Fremdkörper > 12,5 mm, kein Wasserschutz
Abstrahlwinkel	35 °	Garantie	3 Jahre
Spannungsversorgung	Akku	WEEE-Registrierungsnummer	DE24837723
Akkutyp	Lithium-Ionen	WEEE-Geräteart	Lampen KAT 3
Akkuleistung	2,2 Ah	Gewicht	0,38 kg