

Hymer Industrie-Stehleiter 6026

Aufstieg einseitig, 8
Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest),
Standhöhe 1,84 m, Podest Breite x
Tiefe 250 x 250 mm, Holmlänge 2,7
m, aus Aluminium

Artikelnummer: 331981



HYMER



Hymer Industrie-Stufenleiter 6026

Ausführung D, A, CH, F

Industrie-Stehleiter

- Länder-Ausführung D, A, CH, F
- Aufstieg einseitig
- 8 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest)
- Standhöhe 1,84 m, Podest Breite x Tiefe 250 x 250 mm
- Für eine Arbeitshöhe bis ca. 3,34 m
- Reichhöhe 3,84 m
- Stufentiefe 80 mm
- Holmlänge 2,7 m
- Stufen-Holm-Verbindung 8-fach vernietet
- Sichere Anwendung durch D-Holm-Konzept und Spreizsicherung für extra hohe Stabilität
- mit praktischer Ablageschale und Eimerhaken
- rutschfeste Leiterfüße am Holmende



- aus Aluminium
- aufgestellt Höhe x Breite 2490 x 575 mm
- Gewicht 10,5 kg
- 10 Jahre Garantie





Technische Details







| | | | |
|---------------------|------------------------|-------------------------------|--|
| Steigtechnik | Stehleiter | Breite | 575 mm |
| Leitertyp | Industrie-Stehleiter | klappbar | ja |
| Ländervariante | Ausführung D, A, CH, F | fahrbar | nein |
| Material | Aluminium | Sprossen-/Holmverbindung | 8-fach vernietet |
| Nutzung | einseitig | Sicherheitsausstattung Leiter | D-Holm-Konzept und Spreizsicherung für extra hohe Stabilität |
| Länge Holm | 2,7 m | Sicherheitsbügel | nein |
| Standhöhe | 1,84 m | Spreizsicherung | ja |
| Breite Podest | 250 mm | Leiter Ausführung | zweitellig |
| Tiefe Podest | 250 mm | Leiter Ausstattung | Ablageschale und Eimerhaken |
| Arbeitshöhe | 3,34 m | Ablageschale | ja |
| Reichhöhe | 3,84 m | Treppengängig | nein |
| Stufen Anzahl | 8 | Unterbau | rutschfeste Leiterfüße |
| Stufen-/Sprossentyp | Riffelblechstufe(n) | Garantie | 10 Jahre |
| Tiefe Stufen | 80 mm | Gewicht | 10,5 kg |
| Höhe | 2490 mm | | |

Zubehör

| | | |
|--------|---|--------------------------------------|
| 147605 |  | Ersatzteil, Für Industrie-Stehleiter |
| 147610 |  | Ersatzteil, Für Stufenstehleiter |

Dazu passt auch ...

| | | |
|--------|---|--|
| 149272 |  | Prüfplakette, Geprüft gem. BetrSichV/DGUV, Aufkleber, Durchmesser 30 mm, in Jahresfarbe |
| 149286 |  | Grundplakette, Geprüft gem. BetrSichV/DGUV, Aufkleber, Höhe x Breite 90 x 40 mm |
| 204801 |  | Abfalltonne, Inhalt 20 l, Korpus aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Höhe x Ø 360 x 295 mm, Deckel aus Stahl, nicht brennbar |
| 215546 |  | Sicherheits-Handabroller, Für Bandbreite 50 mm auf 38 - 76er Kern, Abroller aus Metall/Kunststoff in blau/weiß |

| | | |
|--------|---|---|
| 221260 |  | Schiebebügelwagen, Traglast 150 kg, Länge x Breite 740 x 480 mm, Plattform aus Stahl mit Anti-Rutschmatte, Aufbau Schiebebügel, Schiebebügel klappbar, 2 Lenk- und 2 Bockrollen |
| 221388 |  | Noppenhandschuh, aus Polyamid in grau/schwarz mit Nitril-Beschichtung, rutschfest, Größe 9 |
| 520203 |  | Werkzeug-/Materialkasten, Ausstattung: Set mit 4 Kästen, aus Kunststoff in schwarz/gelb |
| 523826 |  | Kettenständer-Set, Set bestehend aus: 4 Kettenständer, 6 m Kette, Pfosten Durchmesser 48 mm, Pfosten in rot/weiß, in rot/weiß |
| 526758 |  | Lagerregal - Komplettregal (Grund- und Anbaufeld), Höhe x Breite x Tiefe 2500 x 2370 x 335 mm, Fachlast 150 kg, 2 Regalfelder mit je 6 Ebene(n) mit Stahlboden, Aufstellwinkel gerade, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |
| 528920 |  | Abdeckvlies, Länge x Breite 50 x 1 m, Stärke 235 g/m ² , Aus Vlies/PE |