

## «PeakTech® P 5305 A» 2 in 1 PH-Meter in Stiftform für PH/TEMP



Produktnummer: P 5305 A

EAN: 4250569406447

### Beschreibung

---

Dieses 2 in 1 PH-Meter mit Einhandbedienung misst den pH-Wert von Flüssigkeiten über den galvanischen Spannungsunterschied zwischen sauren, neutralen und basischen Flüssigkeiten. Zusätzlich wird die Flüssigkeitstemperatur gemessen und mit gleichzeitiger Darstellung beider Messwerte in der LCD-Anzeige mit permanenter Hintergrundbeleuchtung wiedergegeben. An dem stabilen und wasserdichten Gehäuse ist der leicht auswechselbare Sensorkopf angebracht, welcher den Sensor für die PH-Messung und die Temperaturmessung in °C oder °F beinhaltet.

### Technische Merkmale

---

- Praktisches Messgerät für pH und Temperatur
- LCD-Anzeige (max. 1999) mit Hintergrundbeleuchtung
- Gleichzeitige Messwertanzeige über Dual Display
- Handliches Gehäusedesign mit wechselbarer Sonde
- Wasserfestes, stabiles Gehäuse in Stiftform
- Kalibrierung über Tastensteuerung
- Abschaltautomatik
- Zubehör: Batterien und Bedienungsanleitung

## Spezifikationen

---

**Digitalstellen:** 2.000

**ATC:**

**Anzeige Art:** LCD

**Flüssigkeitstemperatur:** 0°C ... 50°C

**Hintergrundbeleuchtung:**

**PH Bereich:** 0.00 ... 14.00 PH

**Schlaufenhalter:**

**Schutzart:** IP 65