



WKSUPPLY

**Versorgungsklemme für bis zu 75 Geräte WKSUPPLY**

2 Eingänge  
1 Ausgang  
galvanische 3-Wegetrennung

[→ Produktspezialist](#)**Produktbeschreibung****Technische Daten****Produkt-Details**

Kanäle:	2 Eingänge 1 Ausgang
Eingang:	Spannungsversorgung: 19,2 VDC bis 30 VDC, max. 1,6 A
Ausgang:	Spannungsversorgung: Bis zu 75 Geräte der WK-Serie
Isolation:	Galvanische 3-Wegetrennung, Prüfspannung 1,5 kV (50 Hz, 1 Minute)
Versorgung:	19,2 VDC bis 30 VDC, max. 1,6 A
Anzeige:	LED, Polarität der Eingänge
Montage:	35 mm Hutschiene, WK-Bus Schnittstelle
Umgebungsbedingungen:	Arbeitstemperatur: -20 °C bis +65 °C, Lagertemperatur: -40 °C bis +85 °C, Luftfeuchtigkeit: 30 % bis 90 % nicht kondensierend
Abmessungen (B x H x T):	6,2 mm x 93,1 mm x 102,5 mm
Gewicht	50 g