


Adatlap

Termékmegnevezés	FXP Turbo GR
Rövid leírás	hajlékony lépésálló gégecső belül elhelyezkedő hosszanti barázdákkal
Tulajdonságok	közepes nyomásállóság, közepes hidegtűrés
Szín	szürke, hasonló RAL 7037
Tűzvédelmi osztály	lángterjedés-gátló
Besorolás	33412

Normák: EN 61386-1, EN 61386-22



Nyomásállóság	Ütésállóság	Hőmérséklet tartomány	Hajlítószilárdság	UV-sugárzás tűrése*
közepes (3. osztály)	közepes (3. osztály)	-25 / +60 °C	hajlékony	L1

Cikkszám	Külső átmérő	Belső átmérő	Kiscsomag	Nagycsomag
083 269	16 mm	10,7 mm	50 m	2700 m
083 270	20 mm	14,1 mm	50 m	2700 m
086 368	20 mm	14,1 mm	100 m	4000 m
083 271	25 mm	17,8 mm	50 m	1600 m
102 367	25 mm	17,8 mm	100 m	1400 m
083 272	32 mm	23,6 mm	25 m	675 m
083 273	40 mm	31,1 mm	25 m	500 m
083 274	50 mm	39,4 mm	25 m	300 m
083 275	63 mm	52,1 mm	25 m	175 m

Ajánlott felhasználások

Terület	
Vakolat alatti szerelés	igaz
Vakolat feletti szerelés	igaz
Fektetés betonba	igaz
Felszerelés gépekre	igaz
Padló alatti szerelés	igaz
Kültéri szerelés	hamis
Szerelés fára	igaz
Gipszkarton falakhoz	igaz
Fektetés földbe	igaz

További mechanikai jellemzők

Tulajdonság	
Halogénmentes	hamis
Erősen csúszó belső réteg	hamis
Tokozott / Karmantyúval	hamis
Lángálló kivitel	igaz
Anyag	PVC-U

*) L1: Beltéri használat - nem szabad közvetlen napfénynek kitenni.

L2: Védett kültéri használat - árnyékos helyekre, melyek rövid ideig vannak kitéve közvetlen napfénynek (max. 4 óra naponta).

L3: Kültéri használat - közvetlen napfénynek kitétt helyekre, mint pl. tetők, oszlopok, napelem panelek stb.

L2 Mélyépítés: A mély- és útépítési termékek a szín és mechanikai tulajdonságok megtartása érdekében, max. 12 hónapig tárolhatóak kültéren.