

Halogenreflektorlampe 80x112mm, E27 240V 70W silber/klar Xenon 2000h

Artikel-Nr. 42916

Lampenleistung: 70 W
 Lampenspannung: 240 - 240 V
 Lampenform: R-Kolben/Reflektorlampe
 Sockel: E27
 Ausstrahlungswinkel: 30 °
 Farbtemperatur: 3000 K
 Durchmesser: 80 mm
 Gesamtlänge: 112 mm
 UV-Schutz: Ja
 Trafo integriert: Ja
 Cool Beam: Ja
 Ausführung: Spot
 Infrarottechnik: Nein



Halogenreflektorlampe 80x112mm Xenon Halogen-Reflektorlampe R80, silber/klar. Diese Halogen-Lampe ist für den direkten Austausch von Glühlampen geeignet. Sie bietet ein klares, weißes Licht bei 30% Energieeinsparung und ähnlichem Lichtstrom. Energieeffiziente Halogenlampen sind die umweltfreundliche Lösung für diejenigen, die die Eigenschaften und Lichtqualität von Glühlampen bevorzugen. Sofortstart, volle Lichtausbeute nach dem Einschalten. Doppelt so lange Lebensdauer im Vergleich zu Glühlampen. Lichtstromerhalt über die gesamte Lebensdauer.

Energieeffizienzklasse: C
 Gewichteter Verbrauch (kWh/1000h): 70
 Quecksilbergehalt (mg): 0
 Schaltzyklen: 25000
 Zündzeit/Startzeit (s): <0,2
 Farbwiedergabeindex (Ra): 100
 Power-Faktor: 1
 Lebensdauer (h): 2000

Letzte Aktualisierung am: 04.02.2014 10:15:02



Die Eigenschaften gelten für Artikel, welche vom Hersteller nach dem 01.09.2013 in Verkehr gebracht wurden. Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.