

Broszura informacyjna

00 21 37

Walizka narzędziowa "Robust45 Move" dla elektryków



- Rozbudowane wyposażenie — 63 markowe narzędzia, częściowo przetestowane przez VDE zgodnie z normą DIN EN 60900
- Maksymalna ładowność: 35 kg
- Pojemność: 45 litrów
- Do eksploatacji nawet w najtrudniejszych warunkach: pyłoszczelność, wodoodporność i odporność na działanie temperatur
- Zawiasy z amortyzatorami gazowymi
- Pokrywa zabezpieczona przed nagłym opadnięciem
- Komora na dokumenty; tablice narzędziowe z odpornego na zabrudzenia tworzywa sztucznego o podwójnych ściankach, kieszonki narzędziowe i uchwyty pętłkowe
- Łącznie 147 opcjonalnych wkładek
- Dno walizki z przekładkami aluminiowymi
- Wysuwana teleskopowa rączka zapewniająca wygodę transportu
- Duże płynnie obracające się koła
- Wymiary zewnętrzne (szer. x wys. x głęb.): 609 x 428 x 263 mm; wymiary wewnętrzne (szer. x wys. x głęb.): 540 x 364 x 229 mm
- Pyło- i wodoszczelna
- Zawór automatycznego wyrównania ciśnienia
- Stabilna temperaturowo w zakresie od - 30°C do + 80°C
- Uchwyt do zamykania na kłódkę
- Zamykany pojemnik dolny z systemem przegródek aluminiowych do indywidualnej aranżacji przestrzeni pojemnika
- Ergonomiczna rękojeść dwukomponentowa
- Walizka z odpornego na uderzenia polipropylenu przystosowana do przewozu samolotem

Ogólna

Nr art.	00 21 37
EAN	4003773082606
Waga	14.770 g
Wymiary	609 x 425 x 262 mm
REACH	zawiera SVHC
RoHS	nie dotyczy

Atrybuty techniczne

Szerokość zewnętrzna (wewnętrzna)	609 mm (540 mm)
Wysokość zewnętrzna (wewnętrzna)	263 mm (229 mm)
Głębokość zewnętrzna (wewnętrzna)	428 mm (364 mm)

Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych





Z kieszenia na dokumenty