

Schake mobiel hek

element: deurelement, hoogte x breedte 1200 x 1200 mm, maaswijdte 300 x 100 mm, van staal sendzimir verzinkt, Uitgerust met overklimbeveiliging door uitstekende draden



Artikelnummer: 150134



Schake Mobiel hek

Deurelement

mobiel hek

- element: deurelement
- geschikt voor buiten
- Geschikt voor bouwplaatsen
- hoogte x breedte 1200 x 1200 mm
- maaswijdte 300 x 100 mm
- 3 mm dik
- van staal sendzimir verzinkt
- Uitgerust met overklimbeveiliging door uitstekende draden



Technische details

afbakening en verkeer afzetsysteem




hoogte maas 300 mm

afzetsysteem	hek	breedte maas	100 mm
type hek	mobiel hek	draaddikte	3 mm
plaats van toepassing	buiten	materiaal	staal
geschikt voor (branches)	bouwplaatsen	oppervlak	sendzimir verzinkt
module	deurelement	bouwhek uitrusting	overklimbeveiliging door uitstekende draden
hoogte	1200 mm	gewicht	6,5 kg
breedte	1200 mm		

Gerelateerde Producten

150133		uitlichtbeveiliging voor mobiel hek, hoogte x breedte 40 x 105 mm, van staal vuurverzinkt
150137		voetplaat voor mobiel hek, hoogte x breedte x diepte 185 x 700 x 500 mm, uitgerust met draaggreep, van staal vuurverzinkt
150139		bodemplaat voor mobiel hek, hoogte x breedte x diepte 150 x 130 x 160 mm, van staal vuurverzinkt
150148		magazijn- en transporttraverse voor afzethek, hoogte x breedte 170 x 1020 mm, uitgerust met systeem voor 25 hekken, van staal vuurverzinkt
150150		voetplaat voor mobiel hek, hoogte x breedte 125 x 220 mm, uitgerust met 6 gaten om de standbuizen in te steken, van beton
150153		voetplaat voor mobiel hek, hoogte x breedte 145 x 250 mm, uitgerust met 6 gaten om de standbuizen in te steken, van gerecycled kunststof in zwart
150157		loopwiel voor deur afzetgaas, wiel Ø 200 mm, uitgerust met klem ter bevestiging
150158		verbindingsklem voor mobiel hek, hoogte x breedte x diepte 51 x 135 x 87 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag

Dit past ook bij ...

369088		container, inhoud 120 l, romp van polyethyleen in grijs, hoogte x breedte x diepte 930 x 480 x 550 mm, deksel van polyethyleen in grijs, compleet omklapbaar, onderbouw 2 wielen met massief rubber-wielen
527154		Straatbezem, Werkbreedte 600 mm, voor alle soorten vuil op een ruwe ondergrond
529543		afzettape, band lengte x breedte 500 m x 80 mm, van polyethyleen in rood/wit