

Hymer ladder voor op de trap

trap beide zijden, 2 x 6 sporten met profiel, balklengte 1,75 m, verstelbereik stijgedeelte/steungedeelte 0,37 m / 1 m, van aluminium

Artikelnummer: 524520



Hymer Trapladder

ladder voor op de trap

- trap beide zijden
- 2 x 6 sporten met profiel
- Voor een werkhoogte tot ca. 2,5 m
- balklengte 1,75 m
- sporten diepte 30 mm
- sport-boomverbinding afgekant
- traploos verstelbare voetverlengingen
- verstelbereik stijgedeelte/steungedeelte 0,37 m / 1 m
- veilig in gebruik door conische vorm (kantelbeveiliging) en spreidbeveiliging
- antislip laddervoeten aan het balkeinde
- van aluminium
- gewicht 12,8 kg





- kwaliteitsgarantie conform DIN EN 131-4
- 10 jaar garantie


Technische details



stijgtechniek	staande trap	ladder uitvoering	tweedelig
laddertype	ladder voor op de trap	ladder uitrusting	traploos verstelbare voetverlengingen
materiaal	aluminium	verstelbereik stijgedeelte	0,37 m
gebruik	beide zijden	verstelbereik steungedeelte	1 m
lengte paal	1,75 m	veiligheidsuitrusting ladder	conische vorm (kantelbeveiliging) en spreidbeveiliging
werkhoogte	2,5 m	veiligheidsbeugel	nee
sporten aantal	2 x 6	spreidbeveiliging	ja
type trede/sport	sporten met profiel	ladder voor op de trap	ja
diepte sport	30 mm	uitvoering	type 2
in-/uitklapbaar	ja	norm	DIN EN 131-4
verrijdbaar	nee	garantie	10 jaar
sport-/dwarsverbinding	afgekant	gewicht	12,8 kg
onderbouw	antislip laddervoeten		

Gerelateerde Producten

224581		inhangtrede, voor staande ladder met sporten, draagvermogen 150 kg
224582		antistatische band, voor ladder
224583		gereedschapstas, voor aluminium en houten ladder, van katoen in rood
224585		inhanghaak, voor staande ladder met sporten, draagvermogen 25 kg

Dit past ook bij ...

149286		vignet, gecontroleerd conf. BetrSichV/DGUV, sticker, hoogte x breedte 90 x 40 mm
204801		Afvallon, inhoud 20 l, romp van staal met corrosiebeschermende zinklaag, hoogte x Ø 360 x 295 mm, deksel van staal, niet-brandbaar
520203		gereedschaps-/materiaalkist, uitrusting: set met 4 bakken, van kunststof in zwart/geel

526758		magazijnstelling - complete stelling (basis- en aanbouwveld), hoogte x breedte x diepte 2500 x 2370 x 335 mm, vaklast 150 kg, 2 stellingvelden met elk 6 niveau(s) met Stalen bodem, opstelhoek recht, staanders met corrosiebeschermende zinklaag
528920		afdekvlies, lengte x breedte 50 x 1 m, dikte 235 g/m ² , van vlies/PE