

BS-ROLLEN

bokwiel

draagvermogen 800 kg, banden kunststof, diameter x breedte 100 x 37 mm, naaf met kogellager, naaf lengte x Ø 40 x 15 mm, velg van kunststof, bevestiging met plaat, lengte x breedte 138 x 110 mm

Artikelnummer: 524956



BS ROLLEN

BS-ROLLEN Dubbele zwaarlastwielen

Bokwiel

bokwiel

- draagvermogen 800 kg
- banden kunststof
- diameter x breedte 100 x 37 mm
- naaf met kogellager
- naaf lengte x Ø 40 x 15 mm
- velg van kunststof
- velg zonder draadvangkappen
- behuizing van staal met corrosiebeschermende zinklaag
- bevestiging met plaat, lengte x breedte 138 x 110 mm
- schroefgatafstand 105x75/80 mm, schroefgat-Ø 11 mm
- Zwenklager met kogellager, uitlading 35 mm

Technische details

transporttechniek	wielen	zwenklager	kogellager
roltype	zwaarlastwiel	rem	zonder
bouwmodel	bokwiel	draadvangkappen	nee
wiel uitvoering	Tweelingwiel	lengte naaf	40 mm
draagvermogen	800 kg	naafboorgat	15 mm
banden	kunststof	breedte wiel	37 mm

diameter wiel	100 mm	uitlading	35 mm
materiaal velg	kunststof	lengte plaat	138 mm
wiellager	kogellager	breedte plaat	110 mm
voor vloertype	glad/effen, ruw/effen, glad/oneffen	afstand schroefgat	105x75/80 mm
bevestigingselement	plaat	diameter schroefgat	11 mm
elektrisch geleidend	nee	oppervlak behuizing	verzinkt
materiaal behuizing	staal	gewicht	3,2 kg