

tréteau de chantier

en acier, force 200 kg, hauteur x largeur 600 - 1000 x 970 mm, surface d'appui antidérapant et préservant le matériau, largeur x profondeur 970 x 115 mm, pliables pour un gain de place

lot 2 pièce

Numéro d'article: 530774



Tréteaux de chantier

Force 200 kg

tréteau de chantier

- en acier
- force 200 kg
- hauteur x largeur 600 - 1000 x 970 mm
- hauteur x largeur x profondeur rabattues 70 x 970 x 115 mm
- réglage en hauteur séparé des pieds
- surface d'appui antidérapant et préservant le matériau, largeur x profondeur 970 x 115 mm
- pliables pour un gain de place

Détails techniques

équipement du poste de travail	tréteau de chantier	fonction rabattable	pliables pour un gain de place
matériau	acier	hauteur de rabattage	70 mm
charge	200 kg	largeur de rabattage	970 mm
hauteur	600-1000 mm	profondeur de rabattage	115 mm
largeur	970 mm	fonction tréteau de chantier	réglage en hauteur séparé des pieds
exécution surface d'appui	antidérapant et préservant le matériau	couleur	bleu outremer // RAL5002
largeur surface d'appui	970 mm	Poids	18 kg
profondeur surface	115 mm		

Cela s'adapte aussi ...

142680		outil de levage, longueur des côtés 6 mm, en métal
520197		boîte à outils, hauteur x largeur x profondeur 200 x 530 x 200 mm, 6 casiers, en acier, coloris bleu martelé
528920		moquette de protection, longueur x largeur 50 x 1 m, épaisseur 235 g/m ² , en non-tissé/PE