

Postverteilmwagen

Traglast 150 kg, Ladefläche Länge x Breite 728 x 315 mm, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7001 Silbergrau

Artikelnummer: 223024



Postwagen

für beste Übersicht

Postverteilmwagen

- Traglast 150 kg
- Ladefläche Länge x Breite 728 x 315 mm
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7001 Silbergrau
- Höhe x Länge x Breite 1380 x 950 x 455 mm
- 4 Lenkrollen
- Rad Ø 100 mm
- Die Anlieferung erfolgt zerlegt

Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	Oberfläche	pulverbeschichtet
Wagentyp	Postverteilmwagen	Ladeflächenbreite	315 mm
Traglast	150 kg	Schiebebügel	2 Stück
Höhe	1380 mm	Etagenausrichtung	gerade
Länge	950 mm	Rad-Ø	100 mm
Breite	455 mm	Rollen Anzahl / Art	4 Lenkrollen
Farbe	silbergrau // RAL7001	Rad Ausstattung	2 Lenkrollen mit Feststellern
Fächer Anzahl	21 Stück	Anlieferung	zerlegt
Ladeflächenlänge	728 mm	Gewicht	50 kg

