

ADB Universalschrank


Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 920 x 600 mm, 4 Ebene(n) mit Stahlboden, Verschließbar mit Schubstangenverschluss mit Zylinderschloss, Korpus mit strukturierter Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit strukturierter Pulverbeschichtung in RAL5012 Lichtblau

Artikelnummer: 272368



Universalschrank

- Geeignet für Büros, Werkstätten, Lagerhallen und andere Arbeitsumgebungen
- Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 920 x 600 mm
- Traglast je Ebene 50 kg
- Türöffnungswinkel 180 °
- Aus Stahl
- 4 Ebene(n) mit Stahlboden
- im Raster von 25 mm verstellbar
- Doppel-Flügeltür
- einschlagende Türen
- Jede Tür ist mit geräuschkämpfenden Gummipuffern ausgestattet
- Öffnung über Drehgriff
- Verschließbar mit Schubstangenverschluss mit Zylinderschloss




- 2-Punkt-Sicherheitsverriegelung
- Korpus mit strukturierter Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Front mit strukturierter Pulverbeschichtung in RAL5012 Lichtblau
- Ebenen mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Die Anlieferung erfolgt fertig montiert
- GS- und TÜV-geprüft
- Nutzungshinweis: Die angegebenen Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung



Technische Details






Möbeltyp	Schrank	Tür Ausführung	einschlagend
Schranktyp	Universalschrank	Türdämpfung	ja
geeignet für (Branche/Bereich)	Büros, Werkstätten, Lagerhallen	abschließbar	ja
elektrisch leitend	nein	Schließsystem	Schubstangenverschluss mit Zylinderschloss
Türtyp	Doppel-Flügeltür	Schließfunktion	2-Punkt-Sicherheitsverriegelung
Höhe	1950 mm	Material	Stahl
Breite	920 mm	Höhenverstellraster Ebene	25 mm
Tiefe	600 mm	Farbe Boden	lichtgrau // RAL7035
Schrank Ausstattung	Böden	Oberfläche Boden	pulverbeschichtet
Böden / Ebenen Anzahl	4 Stück	Mitteltrennwand	nein
Böden / Ebenen Stabilität	allseitige Abkantung	Türöffnungswinkel	180 °
Böden- / Ebenentyp	Stahlboden	Griff	Drehgriff
Traglast Fachboden	50 kg	fahrbar	nein
Farbe Korpus	lichtgrau // RAL7035	Zertifizierung	GS // TÜV
Farbe Front	blau // RAL5012	Anlieferung	fertig montiert
Oberfläche Korpus	pulverbeschichtet	Nutzungshinweis Fachlast	Die angegebenen Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung
Oberfläche Front	pulverbeschichtet	Gewicht	65 kg

Zubehör

272406		Fachboden für Universalschrank, Breite x Tiefe 910 x 600 mm, Traglast 50 kg, Aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
--------	---	--

Dazu passt auch ...

147357		Milde Reinigungspaste, Tube mit 250 ml Inhalt
221143		Schutzhandschuhe, aus Polyamidstrick in schwarz mit Polyurethan-Beschichtung, Handrücken aus Polyamid, atmungsaktiv und nahtlos, Größe 9

272165		<p>Klappmobil, Traglast 60 kg, mit 2 Etage(n), Gestell in grau/rot, Höhe x Länge x Breite 1025 x 890 x 550 mm, mit Vollgummi-Bereifung auf Kunststoff-Felge</p>
323429		<p>Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 75 x 105 x 160 / 140 mm, Aus Polyethylen in rot</p>
447771		<p>Arbeitsplatz-Bodenbelag, Matte, Höhe x Länge x Breite 9 x 1500 x 900 mm, Aus PVC mit längsgerillter Oberfläche in grau</p>
520197		<p>Werkzeugkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 530 x 200 mm, 6 Fächer, Aus Stahl in hammerschlagblau</p>
974212		<p>Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 50 x 100 x 95 / 65 mm, Aus Polypropylen in blau</p>