



Project · Referentienummer

Datum

Productdatablad

Toepassing

Plafondinbouwarmatuur · binnenarmatuur met symmetrisch breedstralende lichtsterkteverdeling voor aansluiting aan een extern LED-netdeel, on/off of regelbaar DALI. Voor de inbouw in verlaagde plafonds van 3-18 mm dikte in binnenruimten.

Productbeschrijving

Plafondinbouw-diepstraler zonder extern netdeel
Armatuurhuis van gegoten zink, Oppervlak Kleur fluweelwit
Reflectoroppervlak van aluminium
Bevestiging van het armatuur met 2 bevestigingsveren
Inbouwopening $\varnothing$ 68 mm
Benodigde inbouwdiepte 48 mm
1 aansluitkabel met trekontlasting en steekverbindingssysteem voor BEGA netdeel, on/off of DALI

Veiligheidsklasse III

CE – Symbool overeenkomstig richtlijn

Europese Unie

Gewicht: 0,16 kg

Dit product bevat lichtbronnen met energie-efficiëntieklasse E

Lichttechniek

Symmetrisch-breedstralende lichtsterkteverdeling
Halve bundelbreedte 50°

Lichtbron


Module-aansluitvermogen	4 W
Armatuur-aansluitvermogen	4,5 W
Nominale temperatuur	$t_a = 25^\circ\text{C}$
Omgevingstemperatuur	$t_{a\text{ max}} = 25^\circ\text{C}$

51 042.1 K27

Modulebenaming	LED-1208/927
Kleurtemperatuur	2700 K
Kleurweergave-index	CRI > 90
Module-lichtstroom	540 lm
Armaturen-lichtstroom	316 lm
Armatuurrendement	70,2 lm/W

51 042.1 K3

Module-benaming	LED-1208/930
Kleurtemperatuur	3000 K
Kleurweergave-index	CRI > 90
Module-lichtstroom	580 lm
Armaturen-lichtstroom	340 lm
Armatuurrendement	75,6 lm/W



Levensduur · Omgevingstemperatuur

Nominale temperatuur $t_a = 25^\circ\text{C}$
LED-module: 100.000 h (L80 B50)

Omgevingstemperatuur max. $t_a = 25^\circ\text{C}$ (100 %)
LED-module: 100.000 h (L80 B50)

Accessoires

Netdelen voor LED-armaturen
220-240 V · 0/50-60 Hz met trekontlasting

Netdeel **on/off**
13314 1-6 armaturen

Netdelen DALI

13303 1-4 armaturen
13305 2-6 armaturen

De netdelen zijn ook geschikt voor het voeden van meerdere LED-armaturen in serieschakeling.

Voor de accessoires is er een aparte gebruiksaanwijzing.

Bestelnummer 51 042.1

LED-kleurtemperatuur naar keuze 2700 K of 3000 K
2700 K – bestelnummer + **K27**
3000 K – bestelnummer + **K3**