


em-HALA LINE

NOWY PRODUKT W OFERCIE
 najnowsza generacja diod LED
 ultra lekka oprawa
 możliwość łączenia w linie świetlne



3 YEARS
WARRANTY



Model em-HL-xK-D0x	j.m.	50W	65W	80W
Źródło światła		MODUŁ MICOLED – 144 diody SMD 301B		
Strumień świetlny źródła światła 4K TC 65stC	lm	9936	12 325	14 823
Maks. strumień świetlny oprawy 5K Tj65°C D01/D02/D03	lm	7 745/8 645/8 385	9 500/10 600/10 282	11 348/12 600/12 222
Maks. skuteczność świetlna oprawy	lm/W	155/173/167	146/163/158	142/158/153
Pobór mocy (+ -5%) Tj90°C	W	50	65	80
Wymiary zewnętrzne	mm	1100x84x59		
Waga	kg	1,2		

Klasa ochronności: I

Współczynnik mocy: >0,97

Kąt rozsyłu światła: D01 - 90°x90° / D02 - 130°x110° / D03 - 120°x120°

Barwa światła: standard 4000 K

Sposób montażu: boczeki z zawieszem: montaż na łańcuszkach / linkach, montaż do sufitu, do profili elektrycznych

Obudowa: anodowane aluminium (opcja: malowanie proszkowe na dowolny kolor z palety RAL)

Układ optyczny: klosz D01 – mikropryzma dots / D02- przezroczysty / D03- satin

Przewód: przewód zasilający 3x1,5 mm² o długości 150 cm


(opcja: złącza przemysłowe na obudowie lub na przewodzie)

Wyjście zasilające: na dławicy gumowej (opcja: dławica IP67)


ZASTOSOWANIE:

- oświetlenie wielkopowierzchniowych obiektów handlowych
- oświetlenie hal magazynowych, hal produkcyjnych

rozsył światła: opcja D01



rozsył światła: opcja D02



rozsył światła: opcja D03

