



Technische Daten

25.09.2023

Metallhaltige Kabelbündelschläuche
Helawrap HWPPMC

HWPPMC30

Artikelnummer: 161-66400

Material:	Polypropylen (PP), Edelstahl, rostfrei (SS)
Farbe:	Blau (BU)
Betriebstemperatur :	-60 °C bis +100 °C, kurzfristig bis +140 °C
Kurzfristige Betriebstemperatur:	+140 °C
Schmelzpunkt:	+140 °C
Brandschutzeigenschaften:	UL94 HB

Wanddicke (WT):	1.30 mm
Bündel Ø max.:	32 mm
Bündel Ø min.:	29 mm
Nennmaß Ø:	30 mm



HF ✓ **RoHS** ✓

Wir übernehmen keine Gewährleistung dafür, dass sich das Produkt in dem vorgesehen Zweck verwenden lässt, da dies außerhalb unseres Einflussbereichs liegt. Die Überprüfung der Gebrauchstauglichkeit für einen bestimmten Anwendungszweck mittels Tests obliegt dem Kunden. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.