

Artikelnummer: 133042

Kurzbeschreibung: Stalen lekbak zonder rooster, 1200 x 1200 mm, gegalvaniseerd

Langbeschreibung: Stalen lekbak zonder rooster, 1200 x 1200 mm: [ul] opslagmogelijkheid voor max. 3 vaten van 200 liter, ook combineerbaar[ul]met 60 l-vaten en kleine tanks[ul] met conformiteitsverklaring (a'œHP), conform StawaR, voor[ul]ontvlambare vloeistoffen uit de GHS-categoriea'«n 1-3 alsook watergevaarlijke vloeistoffen uit de GHS-categoriea'«n 1-4[ul] 3 mm dikke staalconstructie inrijhoogte: 100 mm optioneel met of zonder verzinkt rooster (draagvermogen[ul]1000 kg/m²) met of zonder wielen, 2 zwenk- en 2 bokwielen uit polyamide[ul](a" 180 mm), waarvan 1 zwenkwiel met vastzetter[ul] bouwhoogte: 220 mm en schuifgreep opvang: 230 l of 216 (met rooster) afmetingen l 1200 x b 1200 x h 285 mm[ul]

