

## Hymer escabeau industriel 4124

accès double face, 2 x 3 marches profilées (estrade incl.), hauteur 0,19 m, longueur de lisse 0,78 m, en aluminium

Numéro d'article: 231334



**HYMER**



**10 YEARS WARRANTY**



### escabeau industriel







- accès double face
- 2 x 3 marches profilées (estrade incl.)
- hauteur 0,19 m
- profondeur de marche 80 mm
- longueur de lisse 0,78 m
- connexion marches/lisse serti
- Stabilité accrue grâce à charnières en acier
- application sûre grâce à protection contre l'écartement
- pieds d'échelle antidérapants en extrémité de lisse
- pliables pour un gain de place
- en aluminium
- posée hauteur x largeur 700 x 410 mm
- poids 3,6 kg

- selon la norme EN 131
- convient pour une application conforme TRBS 2121-2
- 10 années de garantie

## Détails techniques

technique de montée	escabeau	roulant	non
type d'échelle	escabeau industriel	connexion d'échelons/de longeron	serti
matériau	aluminium	équipement de sécurité échelle	protection contre l'écartement
utilisation	double face	étrier de sécurité	non
longueur de longeron	0,78 m	protection contre l'écartement	oui
hauteur	0,19 m	exécution échelle	à deux parties
	2,19 m	bac	non
nombre de marches	2 x 3	renfort	charnières en acier
type de marche/d'échelon	marches profilées	soubassement	pieds d'échelle antidérapants
profondeur des marches	80 mm	norme	EN 131
hauteur	700 mm	norme TRBS (règles techniques re	TRBS 2121-2
largeur	410 mm	garantie	10 années
rabattable	oui	Poids	3,6 kg
fonction rabattable	pliables pour un gain de place		

## Cela s'adapte aussi ...

149272		plaquette de contrôle, Contrôlé selon BetrSichV/DGUV, étiquette, diamètre 30 mm, en couleur pour l'année
215546		dévidoir escargot de sécurité, dévidoir en métal/plastique en bleu/blanc
221260		chariot avec barre de poussée, force 150 kg, longueur x largeur 740 x 480 mm, plateforme en acier avec tapis antidérapant, rehausse poignée, barre de poussée rabattable, 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
221388		gant à picots, en polyamide coloris gris/noir avec revêtement nitrile, antidérapant, taille 9
523826		kit de potelets à chaîne, kit comprenant : 4 potelets à chaîne, chaîne de 6 m, diamètre de montant 48 mm, montant coloris rouge/blanc, en rouge/blanc
528920		moquette de protection, longueur x largeur 50 x 1 m, épaisseur 235 g/m², en non-tissé/PE