


## Format Tresorbau armoire triple protection

niveau de sécurité : VdS 0/N,  
hauteur x largeur x profondeur 600 x  
600 x 500 mm, 1 niveaux, corps avec  
laquage, face avant avec laquage

Numéro d'article: 529798



## Format Tresorbau Armoire triple protection

### Niveau de sécurité VdS 0/N

Format Tresorbau armoire triple protection


- niveau de sécurité : VdS 0/N
- anti-feu : pas protégé contre les incendies
- hauteur x largeur x profondeur 600 x 600 x 500 mm
- hauteur x largeur x profondeur intérieures 535 x 528 x 365 mm
- 1 niveaux
- pour 7 classeurs
- porte à battants
- angle d'ouverture de la porte 180 °
- verrouillable avec serrure à panneton double
- verrouillage 3 côtés
- boulons de fermeture Ø 25 mm
- porte 135 mm d'épaisseur
- structure en acier
- corps avec laquage

- face avant avec laquage
- couverture d'assurance : industriel jusqu'à 20 000 € / particulier jusqu'à 65 000 €
- préparé pour ancrage de tablette
- poids 190 kg




## Détails techniques

type de meuble	armoire	hauteur intérieure	535 mm
type d'armoire	coffre-fort	largeur intérieure	528 mm
hauteur	600 mm	profondeur intérieure	365 mm
largeur	600 mm	type de porte	porte à battants
profondeur	500 mm	angle d'ouverture de porte	180 °
volume	103 l	épaisseur de porte	135 mm
niveau de sécurité	VdS 0/N	matériau	acier
équipement armoire	tablettes	surface de corps	laqué
nombre de tablettes/niveaux	1 pièce	surface de face avant	laqué
capacité de classeurs	7 pièce	couleur de la tablette	comme couleur du corps
ancrage	ancrage de tablette	surface de tablette	laqué
verrouillage	3 côtés	verrouillable	oui
coupe-feu	pas protégé contre les incendies	système de fermeture	serrure à panneton double
assurable	oui	Ø de boulon de fermeture	25 mm
couverture d'assurance	industriel jusqu'à 20 000 € / particulier jusqu'à 65 000 €	Poids	190 kg
protection anti-effraction	oui		

## Accessoires

528150		serrure à combinaison, profondeur 42 mm, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
--------	---	--

## Cela s'adapte aussi ...

139643		station de tri, 12 casiers, convient pour DIN C4, pour montage en armoires, hauteur x largeur x profondeur 293 x 723 x 331 mm, en Polystyrène en gris/bleu
146303		destructeur de documents mobile, type de coupe Particule 4x10 mm, puissance de coupe jusqu'à 6 feuille, volume du récipient 30 l, niveau de sécurité : P-4, O-1, T-2, E-2, hauteur x largeur x profondeur 520 x 444 x 360 mm
504279		horloge de gare, quartzhorloge, disque gradué en blanc avec cadran à traits, diamètre 300 mm, boîtier en ABS en argent, alimentation électrique par fonctionnement avec batterie