

bac gerbable norme Europe Ergonomic

hauteur x longueur x largeur 220 x 400 x 300 mm, capacité 19 l, en polypropylène en bleu, Parois plein, fond plein

Numéro d'article: 863051



Bac gerbable norme Europe Ergonomic

bac gerbable norme Europe

- hauteur x longueur x largeur 220 x 400 x 300 mm
- capacité 19 l
- force 30 kg
- capacité de gerbage 250 kg
- dimensions adaptées aux palettes européennes
- en polypropylène en bleu
- Parois plein, fond plein
- transport facile grâce à poignées ouvertes
- Plusieurs niveaux gerbable
- convient pour aliments
- résistance à la température de -20 °C à +80 °C
- Convient pour différents tissus, nous consulter

type de récipient	bacs gerbables	structure de cloison	plein
norme européenne	oui	soubassement	plein
capacité	19 l	charge	30 kg
hauteur	220 mm	capacité de gerbage	250 kg
longueur	400 mm	couvercle	non
largeur	300 mm	convient pour aliments	oui
matériau	polypropylène	considération comme matière dang	différents tissus, nous consulter
recyclable	oui	résistance à la température	-20 °C à +80 °C
gerbable	oui	dispositif de support	poignées ouvertes
emboîtable	non	couleur	bleu
pliable	non	Poids	1,21 kg

Accessoires

863812



plateau roulant, pour bac gerbable norme Europe, longueur x largeur 620 x 420 mm, structure en bleu

Cela s'adapte aussi ...

202875



diable à patins, force 250 kg, pelle largeur x profondeur 320 x 250 mm, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, roues avec bandage caoutchouc plein sur jante plastique

529885



rayonnage - rayonnage complet (élément de départ et suivant), hauteur x largeur x profondeur 2000 x 2062 x 436 mm, charge max. par tablette 80 kg, 2 éléments standard avec 5 niveau(x) chacun avec tablette en acier, angle d'installation droit, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion, niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion