

## kopwandwagen

draagvermogen 150 kg, laadvlak  
lengte x breedte 510 x 510 mm,  
platform van RVS, constructie van  
RVS, 2 zwenkwielen en 2 wielen met  
rem

Artikelnummer: 272289



### kopwandwagen

- draagvermogen 150 kg
- laadvlak lengte x breedte 510 x 510 mm
- laadhoogte 200 mm
- hoogte x lengte x breedte 900 x 600 x 530 mm
- platform van RVS
- constructie van RVS
- 2 zwenkwielen en 2 wielen met rem
- wiel Ø 125 mm
- 5 jaar garantie

### Technische details

transporttoestel	transportwagen	schuifbeugel	1 stuks
type wagen	platformwagen	in-/uitklapbaar	nee
type platformwagen	kopwandwagen	borgrand	ja
draagvermogen	150 kg	wielen aantal/soort	2 zwenkwielen en 2 wielen met rem
laadhoogte	200-880 mm	wiel-Ø	125 mm
lengte laadvlak	510 mm	hoogte	900 mm
breedte laadvlak	510 mm	lengte	600 mm

materiaal platform	RVS	breedte	530 mm
nestbaar	nee	garantie	5 jaar
materiaal	RVS	gewicht	25 kg
materiaal onderstel	RVS		

## Dit past ook bij ...

219576		drinkglazenset, set bestaande uit: 2 glazen zonder oor, van glas in zwart, inhoud per kopje 300 ml
219586		set cappuccinokopjes, set bestaande uit: 2 glazen zonder oor, van thermoglas, inhoud per kopje 250 ml
219597		set espressokopjes, set bestaande uit: 2 kopjes, 2 planken, van keramiek mat in lichtbeige, inhoud per kopje 50 ml
222830		keukenrol, van tissue met gestanst oppervlak, tweelaags, blad lengte x breedte 240 x 230 mm
501597		dweilwagenset, 2x17 l emmer in ROOD/BLAUW, mophouder, mopwringer, 10 moppen, steel, frame van kunststof, 4 zwenkwielen
501943		bestekbak voor etagewagen, hoogte x lengte x breedte 203 x 176 x 325 mm, inhangbaar, van RVS
527157		handvegerset, met borstelharen van paardenhaar, steekplaat breedte x diepte 230 x 220 mm, Werkbreedte 200 mm, hout-steel