

Rollcart chariot de bureau

force 150 kg, avec 3 plateau(x),
plateau longueur x largeur 800 x 490
mm, tablettes en bois, châssis avec
 finition époxy résistante aux chocs et
aux rayures en RAL5010 bleu
gentiane, avec bandage TPE

Numéro d'article: 531513



Rollcart Chariot de bureau

L'aide à la manutention idéale

chariot de bureau

- force 150 kg
- avec 3 plateau(x)
- plateau longueur x largeur 800 x 490 mm
- tablettes en bois
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
- structure en acier, soudé
- hauteur x longueur x largeur 1070 x 980 x 500 mm
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
- Ø de roue 125 mm
- avec bandage TPE
- moyeu avec roulement rainuré à billes
- roulettes pivotantes à freins
- 5 années de garantie



Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	nombre de plateaux	3 pièce
type de chariot	chariot pour classeurs	longueur de plateau	800 mm
charge	150 kg	largeur de plateau	490 mm
hauteur	1070 mm	équipement chariot	sans équipement
longueur	980 mm	poignée	1 pièce
largeur	500 mm	portes	non
matériau de plaque	bois	pneumatique	TPE
matériau de finition	soudé	Ø de roue	125 mm
matériau de châssis	acier	roulement	roulement rainuré à billes
surface	finition peinture époxy	garantie	5 années
couleur	bleu gentiane // RAL5010	Poids	35 kg
conducteur d'électricité	non		

Cela s'adapte aussi ...

139644		station de tri, 12 casiers, convient pour DIN C4, pour montage en armoires, hauteur x largeur x profondeur 293 x 723 x 331 mm, en Polystyrène en gris/noir
527975		trieur de bureau, 5 casiers, convient pour DIN A4, Pour montage sur table ou mur, hauteur x largeur x profondeur 330 x 360 x 250 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en gris
533589		chariot dossiers suspendus, hauteur x largeur x profondeur 670 x 810 x 430 mm, pour 100 dossiers suspendus, structure en acier gris clair