

VARIOfit Sackkarre

Traglast 250 kg, Räder mit Vollgummi-Bereifung, Schaufel Breite x Tiefe 480 x 147 mm, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau

Artikelnummer: 531483



VARIOfit



5 YEARS WARRANTY



VARIOfit Sackkarre

extra große Schaufel

Sackkarre

- Traglast 250 kg
- Schaufel Breite x Tiefe 480 x 147 mm
- Höhe x Breite 1185 x 685 mm
- Konstruktion aus Stahl, verschweißt
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- Mit Schutz vor Verletzungen durch Sicherheitsgriffe aus hochfestem Kunststoff
- Räder mit Vollgummi-Bereifung auf Stahlblech-Felge
- Rad Ø 250 mm
- Naben mit Kugellager
- 5 Jahre Garantie

Technische Details

Transportgerät	Transportkarre	Treppenkufen	nein
Karrentyp	Sackkarre	Bereifung	Vollgummi
Traglast	250 kg	Radlager	Kugellager
Schaufelbreite	480 mm	Rad-Ø	250 mm
Schaufeltiefe	147 mm	Material Felge	Stahlblech
Material	Stahl	Sicherheitsgriff	ja
Material Verarbeitung	verschweißt	Höhe	1185 mm
Oberfläche	pulverbeschichtet	Breite	685 mm
Farbe	enzianblau // RAL5010	Garantie	5 Jahre
klappbar	nein	Gewicht	25 kg

Zubehör

500327



Handgriffe für Stapelkarre, mit Sicherheitsbügel, Aus Kunststoff