

Wilms

Gasheizer

GH 105 TH

Höhe x Länge x Breite 485 x 873 x 322 mm, Geräuschpegel von 79 dB, Inbetriebnahme durch Automatikzündung, Einfach zu tragen durch Handgriff, Aus Metall in gelb



Artikelnummer: 274033



Gasheizer

- Für den Einsatz in Werkstätten, für Lagerräume, Garagen und Baustellen
- Heizleistung 57 - 103 kW, Luftleistung 3260 m³/h
- Höhe x Länge x Breite 485 x 873 x 322 mm
- Max. Brennstoffverbrauch von 6,66 kg/h (Heizöl, Diesel, Petroleum)
- Spannungsversorgung 230 V
- Schutzart IP44: Fremdkörper > 1 mm, Spritzwasser alle Richtungen
- Geräuschpegel von 79 dB
- Inbetriebnahme durch Automatikzündung
- Mit Schlauch, Schlauchbruchsicherung und Druckminderer
- Betrieb über externes Thermostat möglich
- Einfach zu tragen durch Handgriff
- Unterbau mit Standfläche
- Aus Metall in gelb
- Lieferumfang: ohne Thermostat

Technische Details

Bürohelfer	Heizgerät	Geräuschpegel	79 dB
Heizgerätetyp	Gasheizer	Material	Metall
geeignet für (Branche/Bereich)	Werkstätten, Lagerräume, Garagen, Baustellen	Farbe	gelb
Zündung	automatisch	Heizgerät Ausstattung	Schlauch, Schlauchbruchsicherung und Druckminderer
Heizleistung	57-103 kW	Heizgerät Funktion	Thermostatkompatibel
Luftleistung	3260 m³/h	Griff	Handgriff
Brennstoffverbrauch	6,66 kg/h	Unterbau	Standfläche
Höhe	485 mm	Lieferumfang	ohne Thermostat
Länge	873 mm	WEEE- Registrierungsnummer	DE90579767
Breite	322 mm	WEEE-Geräteart	Wärmeüberträger KAT 1
Spannungsversorgung	230 V	Marke laut EAR-Register	Wilms
IP Schutzart	44: Fremdkörper > 1 mm, Spritzwasser alle Richtungen	Gewicht	20,3 kg

Zubehör

274051		Mehrflaschenanschluss, Für Gasheizer, Länge x Durchmesser 0,46 m x 6,3 mm, In orange
274052		Feuchtraumthermostat, Für Gasheizer, Höhe x Breite x Tiefe 230 x 130 x 75 mm, In grau
274053		Raumthermostat, Für Gasheizer, Höhe x Breite x Tiefe 75 x 75 x 40 mm, In grau

Dazu passt auch ...

221212		Arbeitsschutzhelm, für 510 - 610 mm Kopfweite, Helmschale aus Polyethylen in weiß
221283		Arbeitshandschuh, aus Drillich/Rindspaltleder, Handrücken aus Drillich, reißfest, Größe Einheitsgröße
221284		Arbeitshandschuh, aus Leinen/Rindsleder, Handrücken aus Leinen, reißfest, Größe Einheitsgröße
221310		Warnweste, gemäß EN ISO 20471, Polyester in neonorange, Größe Einheitsgröße

227889		Sicherheitsschuh, Sicherheitsstufe: S1, Größe 42, Kappe aus Stahl, Obermaterial Leder in schwarz/gelb, mit hohem Schaft
526204		Allzweckschaufel, Schaufel aus Polypropylen, Arbeitsbreite 250 mm