




AT-Zahnriemenräder, Teilung 10 mm aus Aluminium



Ausführung 1F



Ausführung 2



Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt.

Bestellangaben: z.B.: Art.-Nr. 168 415 00, Zahnriemenrad, Teilung AT 10, 15 Zähne, Zahnriemenbreite 32 mm

Profil AT 10, Zahnriemenbreite 32 mm

Artikel-Nr. Zahnriemenbreite 32 mm	Typ	Zähne- zahl	Aus- führung	Außen-Ø		d mm	ND mm	b mm	L mm	Vorbereitung		Gewicht g
				Zahnscheibe mm	Bordscheibe mm					B mm		
168 415 00	47 AT10/15-2	15	1F	45,93	51	47,75	32	37	47	8	185	
168 416 00	47 AT10/16-2	16	1F	49,11	54	50,93	35	37	47	8	215	
168 417 00	47 AT10/17-2	17	1F	52,29	57	54,11	40	37	47	8	236	
168 418 00	47 AT10/18-2	18	1F	55,48	60	57,30	40	37	47	10	250	
168 419 00	47 AT10/19-2	19	1F	58,66	66	60,48	44	37	47	10	290	
168 420 00	47 AT10/20-2	20	1F	61,84	66	63,66	46	37	47	12	320	
168 422 00	47 AT10/22-2	22	1F	68,21	75	70,03	52	37	47	12	390	
168 424 00	47 AT10/24-2	24	1F	74,57	83	76,39	58	37	47	12	470	
168 425 00	47 AT10/25-2	25	1F	77,76	83	79,58	60	37	47	12	530	
168 426 00	47 AT10/26-2	26	1F	80,94	87	82,76	60	37	47	12	560	
168 427 00	47 AT10/27-2	27	1F	84,12	91	85,94	60	37	47	12	600	
168 428 00	47 AT10/28-2	28	1F	87,31	93	89,13	60	37	47	12	640	
168 430 00	47 AT10/30-2	30	1F	93,67	97	95,49	60	37	47	12	740	
168 432 00	47 AT10/32-2	32	1F	100,04	106	101,86	65	37	47	12	840	
168 436 00	47 AT10/36-2	36	1F	112,77	119	114,59	70	37	47	16	1060	
168 440 00	47 AT10/40-2	40	1F	125,50	131	127,32	80	37	47	16	1320	
168 444 00	47 AT10/44-0	44	2	138,24	-	140,06	88	37	47	16	1610	
168 448 00	47 AT10/48-0	48	2	150,97	-	152,79	95	37	47	16	1930	
168 460 00	47 AT10/60-0	60	2	189,17	-	190,99	110	37	47	16	3000	
168 472 00	47 AT10/72-0	72	2	227,36	-	229,18	140	37	47	16	4480	
168 484 00	47 AT10/84-0	84	2	265,56	-	267,38	160	37	47	18	6100	
168 496 00	47 AT10/96-0	96	2	303,76	-	305,58	180	37	47	18	7970	

Profil AT 10, Zahnriemenbreite 40 mm

Artikel-Nr. Zahnriemenbreite 40 mm	Typ	Zähne- zahl	Aus- führung	Außen-Ø		d mm	ND mm	b mm	L mm	Vorbereitung		Gewicht g
				Zahnscheibe mm	Bordscheibe mm					B mm		
168 115 00	55 AT10/15-2	15	1F	45,93	51	47,75	32	45	55	8	228	
168 116 00	55 AT10/16-2	16	1F	49,11	54	50,93	35	45	55	8	244	
168 117 00	55 AT10/17-2	17	1F	52,29	57	54,11	40	45	55	8	274	
168 118 00	55 AT10/18-2	18	1F	55,48	60	57,30	40	45	55	10	276	
168 119 00	55 AT10/19-2	19	1F	58,66	66	60,48	44	45	55	10	333	
168 120 00	55 AT10/20-2	20	1F	61,84	66	63,66	46	45	55	12	364	
168 122 00	55 AT10/22-2	22	1F	68,21	75	70,03	52	45	55	12	443	
168 124 00	55 AT10/24-2	24	1F	74,57	83	76,39	58	45	55	12	548	
168 125 00	55 AT10/25-2	25	1F	77,76	83	79,58	60	45	55	12	638	
168 126 00	55 AT10/26-2	26	1F	80,94	87	82,76	60	45	55	12	643	
168 127 00	55 AT10/27-2	27	1F	84,12	91	85,94	60	45	55	12	664	
168 128 00	55 AT10/28-2	28	1F	87,31	93	89,13	60	45	55	12	740	
168 130 00	55 AT10/30-2	30	1F	93,67	97	95,49	60	45	55	12	840	
168 132 00	55 AT10/32-2	32	1F	100,04	106	101,86	65	45	55	12	987	
168 136 00	55 AT10/36-2	36	1F	112,77	119	114,59	70	45	55	16	1245	
168 140 00	55 AT10/40-2	40	1F	125,50	131	127,32	80	45	55	16	1575	
168 144 00	55 AT10/44-0	44	2	138,24	-	140,06	88	45	55	16	1870	
168 148 00	55 AT10/48-0	48	2	150,97	-	152,79	95	45	55	16	2345	
168 160 00	55 AT10/60-0	60	2	189,17	-	190,99	110	45	55	16	3660	
168 172 00	55 AT10/72-0	72	2	227,36	-	229,18	140	45	55	16	5340	
168 184 00	55 AT10/84-0	84	2	265,56	-	267,38	160	45	55	18	7265	
168 196 00	55 AT10/96-0	96	2	303,76	-	305,58	180	45	55	18	9520	