## Kettenzug

**ROPEMASTER** 

Zuglast 3200 kg, aus Aluminium, Seilzug Länge 20 m



Artikelnummer: 149394

## Seilzug-Gerät ROPEMASTER

## Zuglast 3200 kg

#### Kettenzug

- Zuglast 3200 kg
- Bedienung Hub manuell
- Anzahl Kettenstränge 1
- aus Aluminium
- Bauhöhe 330 mm
- Länge x Breite 680 x 110 mm
- Hubaufwand an Hub-Handkette 44 daN
- Seilvorschub 28 mm
- Seilzug Länge 20 m

Technische Details				
Hebegerät	Hebezeug	Länge	680 mm	
Hebezeugtyp	Kettenzug	Material	Aluminium	
Zuglast	3200 kg	Seilvorschub/Doppelhub	28 mm	
Bedienung Hub	manuell	Hubkraft	44 daN	
Strangzahl	1 Stück	Hebellänge	1200 mm	
Bauhöhe	330 mm	Länge Seil	20 m	
Breite	110 mm	Gewicht	52 kg	

# Dazu passt auch ...

142256	8	Blechgreifer, Traglast 5000 kg, Griffbereich 0 - 50 mm
148964	A	Leitkegel, Höhe 500 mm, aus Recycling-PVC in rot/weiß, reflektierend
210861	X	Mobiler Scherenhubtisch, Traglast 1000 kg, Plattform Länge x Breite 1010 x 520 mm, Einfachschere aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL2002 Blutorange
526536	3	Kranwaage, Wägebereich von 0 bis 10000 kg, Ablesbarkeit in 1000 g Schritten, Gehäuse aus Metall / Haken aus Stahl, Lieferung inklusive Fernbedienung
532375	· (m)	Werkzeugkasten, Höhe x Breite x Tiefe 275 x 620 x 300 mm, Ausstattung: 3 Schubladen, herausnehmbarer Kleinteileeinsatz, aus Kunststoff in schwarz
667541		Rundschlinge, Traglast einfach direkt 4000 kg, Nutzlänge 5 m, aus Polyester in grau
670182		Hebeband, Traglast einfach direkt 4000 kg, Nutzlänge 5 m, aus Polyester in grau