

Productinformatie

98 20 35 SL

Schroevendraaier (Slim) voor sleufschroeven

IEC 60900 DIN EN 60900

- Gereduceerde klingisolatiediameter voor diepliggende veer- en schroefelementen
- Ergonomisch verbeterde twee-componenten greep voor een moeiteloze en handvriendelijke krachtoverbrenging
- Hoekige handgreep, rolt niet weg
- Chroom-vanadium-molybdeen-staal



⚡ 1000 V ⚡

Algemeen

Artikel-nr.	98 20 35 SL
EAN	4003773079712
Punt	gebruineerd
Benen	geïsoleerde meercomponenten-greep, VDE-getest
gewicht	35 g
Afmetingen	202 x 25 x 23 mm
Norm	DIN EN 60900 IEC 60900
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

Technische specificaties

Kling	100 mm
Lengte van de niet geïsoleerde punt	15 mm
Greep	102 mm
Breedte van de sleuf	3,5 mm
Dikte van de snijkant	0,6 mm
VDE-gekeurd	ja

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen