

Krause escabeau sur roulettes

accès à un côté, 7 marches
(estrade incl.), hauteur 1,65 m,
estrade largeur x profondeur 300 x
250 mm, longueur de lisse 2,45 m, en
aluminium

Numéro d'article: 203500



Krause Escabeau sur roulettes

escabeau sur roulettes

- accès à un côté
- 7 marches (estrade incl.)
- hauteur 1,65 m, estrade largeur x profondeur 300 x 250 mm
- profondeur de marche 80 mm
- longueur de lisse 2,45 m
- connexion marches/lisse serti
- Stabilité accrue grâce à entretoises angulaires sur la marche inférieure
- application sûre grâce à étrier de sécurité et protection contre





l'écartement


- avec bac et crochet porte-seau pratique
- sabots antidérapants (SafetyCap) et 4 roulettes à ressort en extrémité de lisse
- en aluminium
- À l'état posé, hauteur 2300 mm
- poids 11,7 kg
- consignes de sécurité : l'information DGUV Information 208-016 prescrit l'utilisation systématique des protections anti-traction/pression dans le cas d'escabeaux roulants !
- selon DIN EN 131, selon DGUV 208-016 (jadis BGI 694)
- assurance qualité certification TÜV
- 10 années de garantie

Détails techniques

| | | | |
|----------------------------------|------------------------|--------------------------------|--|
| technique de montée | escabeau | équipement de sécurité échelle | étrier de sécurité et protection contre l'écartement |
| type d'échelle | escabeau sur roulettes | étrier de sécurité | oui |
| matériau | aluminium | protection contre l'écartement | oui |
| utilisation | à un côté | exécution échelle | à deux parties |
| longueur de longeron | 2,45 m | équipement échelle | bac et crochet porte-seau |
| hauteur | 1,65 m | bac | non |
| largeur d'estrade | 300 mm | renfort | entretoises angulaires sur la marche inférieure |
| profondeur d'estrade | 250 mm | pour escaliers | non |
| hauteur de travail | 3,65 m | soubassement | sabots antidérapants (SafetyCap) et 4 roulettes à ressort |
| nombre de marches | 7 | consigne de sécurité échelles | l'information DGUV Information 208-016 prescrit l'utilisation systématique des protections anti-traction/pression dans le cas d' |
| profondeur des marches | 80 mm | norme | DIN EN 131 // DGUV 208-016 (jadis BGI 694) |
| hauteur | 2300 mm | certification | certification TÜV |
| rabattable | oui | garantie | 10 années |
| roulant | oui | Poids | 11,7 kg |
| connexion d'échelons/de longeron | serti | | |

Cela s'adapte aussi ...

| | | |
|--------|---|---|
| 149286 |  | plaquette de base, Contrôlé selon BetrSichV/DGUV, étiquette, hauteur x largeur 90 x 40 mm |
| 204801 |  | bac à déchets, capacité 20 l, corps acier avec revêtement en zinc anti-corrosion, hauteur x Ø 360 x 295 mm, couvercle en acier, non inflammable |

| | | |
|--------|---|---|
| 520203 |  | boîte à outils / de matériaux, équipement : kit de 4 bacs, en plastique en noir/jaune |
| 526758 |  | rayonnage - rayonnage complet (élément de départ et suivant), hauteur x largeur x profondeur 2500 x 2370 x 335 mm, charge max. par tablette 150 kg, 2 éléments standard avec 6 niveau(x) chacun avec tablette en acier, angle d'installation droit, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion |
| 528920 |  | moquette de protection, longueur x largeur 50 x 1 m, épaisseur 235 g/m ² , en non-tissé/PE |