

## dienbladwagen

draagvermogen 150 kg, met 18 etage(s), Dienbladschap, onderstel elektrolytisch verzinkt in zilverkleurig, wielen met Polyurethaan-banden

Artikelnummer: 272250



### dienbladwagen





- draagvermogen 150 kg
- met 18 etage(s), Dienbladschap
- hoogte x lengte x breedte 1880 x 600 x 440 mm
- onderstel elektrolytisch verzinkt in zilverkleurig
- staalconstructie, stevig gelast
- 4 zwenkwielen
- wiel Ø 100 mm
- wielen met Polyurethaan-banden
- wielnaaf met zwenklager met dubbele kogeldraaikrans
- behuizing van staal
- wielstand rechthoekig
- inhoud levering: zonder dienbladen
- rem conform EN 1757-3
- 5 jaar garantie

## Technische details

transporttoestel	transportwagen	wielen aantal/soort	4 zwenkwielen
type wagen	dienbladwagen	banden	Polyurethaan

hoogte	1880 mm	wiel-ø	100 mm
etages aantal	18 stuks	wiellager	zwenklager
draagvermogen	150 kg	materiaal behuizing	staal
draagvermogen etage	8 kg	in-/uitklapbaar	nee
etagetype	Dienbladschap	wielstand	rechthoekig
constructies	geen	oppervlak	elektrolytisch verzinkt
materiaal	staal	kleur	zilverkleurig
materiaal verwerking	stevig gelast	norm	EN 1757-3 (rem)
lengte	600 mm	inhoud levering	zonder dienbladen
breedte	440 mm	garantie	5 jaar
etage-inrichting	recht	gewicht	23,5 kg

## Dit past ook bij ...

219576		drinkglazen set, set bestaande uit: 2 glazen zonder oor, van glas in zwart, inhoud per kopje 300 ml
219586		set cappuccinokopjes, set bestaande uit: 2 glazen zonder oor, van thermoglas, inhoud per kopje 250 ml
219597		set espressokopjes, set bestaande uit: 2 kopjes, 2 planken, van keramiek mat in lichtbeige, inhoud per kopje 50 ml
222830		keukenrol, van tissue met gestanst oppervlak, tweelaags, blad lengte x breedte 240 x 230 mm