

Euronorm-draaistapelbak

hoogte x lengte x breedte 320 x 600 x 400 mm, inhoud 60 l, van polypropyleen in rood, wanden gesloten, bodem gesloten met versteviging door verstevigingsribben

VE 2 stuks

Artikelnummer: 510061



5 YEARS WARRANTY

Made in Germany



Euronorm-draaistapelbak

Euronorm-draaistapelbak

- hoogte x lengte x breedte 320 x 600 x 400 mm
- hoogte x lengte x breedte binnen 302 x 547 x 347 mm
- inhoud 60 l
- van polypropyleen in rood
- wanden gesloten, bodem gesloten met versteviging door verstevigingsribben
- eenvoudig te dragen door open greep
- etikethouder op de grepen
- Nestbaar door 180°-draaiing
- geschikt voor levensmiddelen
- Geschikt voor rollenbanen
- 5 jaar garantie




Technische details

baktype Stapelbak



vouwbaar nee

euronorm	ja	wandconstructie	gesloten
inhoud	60 l	vloerconstructie	gesloten
hoogte	320 mm	bodemversteving door	verstevigingsribben
binnenhoogte	302 mm	plafond	als accessoire (niet inbegrepen)
lengte	600 mm	geschikt voor levensmiddelen	ja
binnenlengte	547 mm	geschikt voor rollenbanen	ja
breedte	400 mm	geschikt voor gevaarlijke stoffe	verschillende stoffen, gelieve aan te vragen
binnenbreedte	347 mm	draaginstallatie	open greep
draagvermogen	65 kg	beletteringsveld	etikethouder
materiaal	polypropyleen	kleur	rood
stapelbaar	ja	garantie	5 jaar
nestbaar	ja	gewicht	5,4 kg

Gerelateerde Producten

510070		stolpdeksel, van polypropyleen, voor draaistapelbak, breedte x diepte 400 x 600 mm, in zwart
510071		zegel, voor Euronorm-draaistapelbak
524321		etiket voor Euronorm-draaistapelbak, voor bakhoogte 230 - 420 mm, in wit

Dit past ook bij ...

202875		sledesteekwagen, draagvermogen 250 kg, steekplaat breedte x diepte 320 x 250 mm, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw, wielen met massief rubber-banden op kunststof-velg
529885		magazijnstelling - complete stelling (basis- en aanbouwveld), hoogte x breedte x diepte 2000 x 2062 x 436 mm, vaklast 80 kg, 2 stellingvelden met elk 5 niveau(s) met Stalen bodem, opstelhoek recht, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag