

stumpf

armoire avec pupitre

Serie 2000

hauteur x largeur x profondeur 1310 x 500 x 500 mm, 1 tiroir(s), corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair

Numéro d'article: 522004



stumpf Armoire d'outillage Serie 2000

avec tablettes de rétention et tiroirs

armoire avec pupitre

- hauteur x largeur x profondeur 1310 x 500 x 500 mm
- structure en tôle d'acier
- porte à battants
- avec poignée tournante
- portes haute stabilité grâce au profilé en caisson intérieur
- 2 niveaux avec tablette de rétention
- force par plateau 50 kg
- 1 tiroir(s)
- tiroirs rail télescopique, extension 100 %
- verrouillable avec serrure à cylindre
- Mécanisme de fermeture 3 points
- soubassement socle
- corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
- face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
- niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion
- 5 années de garantie

Détails techniques

type de meuble	armoire	couleur de la face avant	gris clair // RAL7035
type d'armoire	pupitre	matériau	tôle d'acier
type de pupitre	armoire avec pupitre	surface de corps	finition peinture époxy
type de porte	porte à battants	surface de face avant	finition peinture époxy
hauteur	1310 mm	roulant	non
largeur	500 mm	système de fermeture	serrure à cylindre
profondeur	500 mm	fonction de fermeture	Mécanisme de fermeture 3 points
nombre de tablettes/niveaux	2 pièce	soubassement	socle
type de soubassement	tablette de rétention	surface de tablette	galvanisé
charge tablette	50 kg	glissière	rail télescopique
nombre de tiroirs	1 pièce	verrouillable	oui
glissière tiroir	rail télescopique	poignée	poignée tournante
extension tiroir	100 %	garantie	5 années
couleur du corps	gris clair // RAL7035	Poids	40,3 kg

Accessoires

522035		tablette en acier pour armoire d'atelier, largeur x profondeur 500 x 500 mm, force 30 kg, en acier
946363		revêtement pour armoire en caoutchouc strié, largeur x profondeur 500 x 500 mm, en noir

Cela s'adapte aussi ...

147357		pâte nettoyante douce, tube avec capacité 250 ml
194847		revêtement de sol industriel, marchandise au mètre, hauteur x largeur 9 x 900 mm, longueur max. 18300 mm, en PVC avec surface striée dans le sens de la longueur en gris
215546		dévidoir escargot de sécurité, dévidoir en métal/plastique en bleu/blanc
221133		papier d'essuyage, cellulose, surface gaufré, 800 lingettes, longueur x largeur 30 x 230 mm, vieux rose, roulette longueur x diamètre 240 mm x 230 mm
221318		papier d'essuyage, en coton/polyester, toile non tissée, 500 lingettes, longueur x largeur 400 x 380 mm, gris
221350		bac compartimentable en carton, capacité 5 l, hauteur x largeur x profondeur 112 x 151 x 351 mm, en caisse carton, 1 onde, en marron avec enveloppe extérieure en papier kraft
222682		pâte nettoyante mains, jerrycan avec capacité 4,5 l, sans silicone

222683		papier d'essuyage, 90 lingettes, longueur x largeur 305 x 230 mm
520197		boîte à outils, hauteur x largeur x profondeur 200 x 530 x 200 mm, 6 casiers, en acier, coloris bleu martelé
974176		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 125 x 145 x 230 / 200 mm, en polypropylène en rouge