

**bott**

## Fahrbare Werkbank

verso

Höhe x Breite x Tiefe 930 x 1000 x 600 mm, Tischplatte aus Multiplex, Ausstattung: 1 Schublade, 1 Ablageboden, 1 Schiebebügel, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL3004 Purpurrot, Unterbau 4 Rollen

Artikelnummer: 231777



### Fahrbare Werkbank

- Höhe x Breite x Tiefe 930 x 1000 x 600 mm
- Tischplatte aus Multiplex
- Plattenstärke 20 mm
- Ausstattung: 1 Schublade, 1 Ablageboden, 1 Schiebebügel
- Schubladen Höhe 1x175 mm
- Traglast je Schublade 75 kg
- Schubladenauszug 100 %
- Konstruktion aus Stahl, verschweißt
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL3004 Purpurrot
- Unterbau 4 Rollen

- Rad Ø 125 mm
- Die Anlieferung erfolgt fertig montiert


## Technische Details




|                          |  |                       |                      |
|--------------------------|--|-----------------------|----------------------|
| Möbeltyp                 | Tisch                                      | Material Platte       | Multiplex            |
| Tischtyp                 | Werkbank                                   | Material Gestell      | Stahl                |
| Höhe                     | 930 mm                                     | Oberfläche Gestell    | pulverbeschichtet    |
| Breite                   | 1000 mm                                    | Farbe Gestell         | lichtgrau // RAL7035 |
| Tiefe                    | 600 mm                                     | Oberfläche Front      | pulverbeschichtet    |
| Stärke Platte            | 20 mm                                      | Farbe Front           | purpurrot // RAL3004 |
| höhenverstellbar         | nein                                       | Material Verarbeitung | verschweißt          |
| Werkbank Ausstattung     | 1 Schublade, 1 Ablageboden, 1 Schiebebügel | fahrbar               | ja                   |
| Schubladen Anzahl x Höhe | 1x175 mm                                   | Rollen Anzahl / Art   | 4 Rollen             |
| Schubladentraglast       | 75 kg                                      | Rad-Ø                 | 125 mm               |
| Auszug Schublade         | 100 %                                      | Gewicht               | 66,858 kg            |

## Zubehör

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 232989 |  | Trenn- und Steckwände, mit 3 Fächern, passend für Fronthöhe 175 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung  |
| 232991 |  | Trenn- und Steckwände, mit 6 Fächern, passend für Fronthöhe 175 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung  |
| 232993 |  | Trenn- und Steckwände, mit 9 Fächern, passend für Fronthöhe 175 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung  |
| 233014 |  | Schaumstoffeinlage, Länge x Breite 525 x 550 mm, Aus Gummi in schwarz   |
| 233060 |  | Innenschublade, Höhe x Breite x Tiefe 175 x 525 x 550 mm, Vollauszug, Traglast 75 kg, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL3004 Purpurrot |
| 233447 |  | Schubladeneinsatzset, mit 15 Fächern, Aus Polypropylen in lichtgrau   |

## Dazu passt auch ...

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 102657 |  | Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 50 x 102 x 85 / 70 mm, Aus Polypropylen in grün |
|--------|---|---|

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 217145 |  | Handabroller, Für Bandbreite 50 mm auf 76er Kern, Abroller aus Metall   |
| 218389 |  | Betriebs-Verbandkasten, Füllung: nach DIN 13157, Koffer aus Kunststoff in orange, mit Wandhalterung   |
| 230322 |  | Drehhocker, Sitz Höhe x Durchmesser 410 - 570 x 340 mm, Rundsitz aus Polyurethan in schwarz, Gestell aus Aluminium in alusilber, Lift verchromt, Gestell mit 5 Rollen |