

Scangrip Taschenlampe POCKET LITE A

Gehäuse aus Aluminium,
Leuchtmittel: Hochleistungs-CREE-
LED, Lichtstrom 150 Lumen,
Leuchtweite 70 m, Abstrahlwinkel 10
/ 60 °, Mit Batterie

Artikelnummer: 254569

SCANGRIP

3 YEARS
WARRANTY



Taschenlampe

- Ideal für Inspektions- und Montagearbeiten
- Durchmesser x Länge 20 x 110 mm
- Gehäuse aus Aluminium
- Leuchtmittel: Hochleistungs-CREE-LED
- Lichtstrom 150 Lumen
- Leuchtdauer 3,5 h
- Leuchtweite 70 m
- Abstrahlwinkel 10 / 60 °
- Fokusfunktion zum Justieren des Abstrahlwinkels
- Mit Batterie
- Kompatibel mit 1x1,5V Alkali AA
- Temperaturbeständig von -10 °C bis +40 °C
- Schutzart IP54: Staubablagerung im Inneren, Spritzwasser alle Richtungen
- Geprüft nach ANSI/NEMA FL-1

- 3 Jahre Garantie

Technische Details

Werkzeugtyp	Industrielampe	Leuchte Funktion	Fokussfunktion
Leuchtentyp	Taschenlampe	Material Gehäuse	Aluminium
geeignet für (Anwendung)	Inspektions- und Montagearbeiten	Länge	110 mm
Leuchtmitteltyp	CREE LED	Durchmesser	20 mm
Leuchtweite	70 m	Temperaturbereich	-10 °C bis +40 °C
Leuchtdauer	3,5 h	IP Schutzart	54: Staubablagerung im Inneren, Spritzwasser alle Richtungen
Lichtstrom	150 Lumen	Zertifizierung	Geprüft nach ANSI/NEMA FL-1
dimmbar	nein	Garantie	3 Jahre
Abstrahlwinkel	10-60 °	WEEE-Geräteart	Lampen KAT 3
Spannungsversorgung	Batterie	Gewicht	0,07 kg
Batterietyp	1x1,5V Alkali AA		