

## stumpf Umweltschrank

geeignet für wassergefährdende Stoffe, Höhe x Breite x Tiefe 1800 x 1000 x 500 mm, Doppel-Flügeltür, Öffnung über Bügelgriff, 7 Ebene(n) mit Wannensboden, 3 Schublade(n), mit Mitteltrennwand, Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau

Artikelnummer: 530581



stumpf®



## stumpf Umweltschrank

### zur Lagerung von wassergefährdenden Stoffen

Umweltschrank

- geeignet für wassergefährdende Stoffe
- zur Lagerung im Arbeitsraum
- nicht brandgeschützt
- Höhe x Breite x Tiefe 1800 x 1000 x 500 mm
- Konstruktion aus Stahl, verschweißt
- Doppel-Flügeltür, Öffnung über Bügelgriff
- sicher verschließbar mit Zylinderschloss, 3-riegeliger Schließmechanismus
- 7 Ebene(n) mit Wannensboden
- Treppentiefe Ebene 100 kg



- Im Raster von 25 mm verstellbar
- Auffangvolumen Wanneboden 10 l
- 3 Schublade(n)
- mit Mitteltrennwand
- Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- TÜV geprüft
- erfüllt die Anforderungen nach Gefahrstoffverordnung §24 Abschnitt 1
- 5 Jahre Garantie

## Technische Details

|                           |                          |                          |  |
|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| Möbeltyp                  | Schrank                  | Türtyp                   | Doppel-Flügeltür   |
| Gefahrstoff-Lagertyp      | Schrank                  | abschließbar             | ja   |
| Schranktyp                | Umweltschrank            | Schließfunktion          | 3-riegeliger-Schließmechanismus                                      |
| Lagerort                  | im Arbeitsraum           | Schließsystem            | Zylinderschloss  |
| Gefahrstoffeignung        | wassergefährdende Stoffe | Griff                    | Bügelgriff   |
| Brandschutz               | nicht brandgeschützt     | Material                 | Stahl  |
| Höhe                      | 1800 mm                  | Material Verarbeitung    | verschweißt  |
| Breite                    | 1000 mm                  | Farbe Korpus             | lichtgrau // RAL7035   |
| Tiefe                     | 500 mm                   | Farbe Front              | lichtgrau // RAL7035   |
| Schrank Ausstattung       | Auszugböden, Schubladen  | Oberfläche Korpus        | pulverbeschichtet  |
| Böden / Ebenen Anzahl     | 7 Stück                  | Oberfläche Front         | pulverbeschichtet  |
| Böden- / Ebenentyp        | Wanneboden               | Oberfläche Boden         | verzinkt   |
| Höhenverstellraster Ebene | 25 mm                    | Zertifizierung           | TÜV geprüft  |
| Auffangvolumen Wanneboden | 10 l                     | Zertifizierung GefStoffV | erfüllt die Anforderungen nach Gefahrstoffverordnung §24 Abschnitt 1 |
| Traglast Fachboden        | 100 kg                   | Garantie                 | 5 Jahre  |
| Schubladen Anzahl         | 3 Stück                  | Mitteltrennwand          | ja   |
| Be- und Entlüftung        | ohne Belüftung           | Gewicht                  | 102 kg   |

## Zubehör

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 530584 |  | Wanneboden für Umweltschrank, für Schrank Breite x Tiefe 500 x 500 mm, Für eine Fachlast von 100 kg, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |
| 530610 |  | Wanneboden für Umweltschrank, für Schrank Breite x Tiefe 500 x 500 mm, Für eine Fachlast von 100 kg, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |
| 530615 |  | Lochblechabdeckung für Wanneboden, Breite 500 mm, aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung  |

## Dazu passt auch ...

|        |   |   |
|--------|---|---|
|        |    |   |
| 200803 |    | Regal-Bodenwanne, Auffangvolumen 1000 l, Höhe x Breite x Tiefe 425 x 3280 x 1300 mm, mit Gitterrost aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung    |
| 221116 |    | Schutzhandschuhe, aus Nitril in grün, gefüttert und profiliert, Größe 8   |
| 221369 |    | Schutzbrille, Schutzstufe EN 166, Gläser aus Polycarbonat mit Antibeschlag-/Antikratzbeschichtung, getönt, mit UV-Filter, Ausstattung: weiche Bügelenden  |
| 504444 |    | Notfalltasche mit Microfaser-Sorbents, Set 17-teilig, Aufnahmekapazität 35 l pro Set, Tasche Höhe x Breite x Tiefe 500 x 500 x 220 mm   |
| 508470 |    | Erste-Hilfe-Schild, Aushang des Hauptverbandes der gewerblichen Berufsgenossenschaften (DGUV Information 204), Anleitung Erste Hilfe, Wandschild, aus Kunststoff, Oberfläche Standard, Höhe x Breite 560 x 400 mm |
| 525732 |    | Gefahrensymbol, Symbol/Text: wassergefährdend, Aufkleber, aus Folie, Höhe x Breite 20 x 20 mm   |
| 525760 |   | Gefahrensymbol, Symbol/Text: wassergefährdend, Aufkleber, aus Folie, Höhe x Breite 50 x 50 mm   |
| 526779 |  | Körperdusche, Anschluss 3/4" außen, aus Edelstahl, Zur Wandmontage  |