



PLIO-PVC

Material:	PVC
Temperaturbereich:	-25 bis +75°C
Härte Shore A:	70 +/- 5
Reißdehnung:	350%
Durchschlagfestigkeit:	>20 kV/mm
Brandverhalten:	HB UL94



Standardfarben:

010	schwarz							
	transparent							
001	002	003	004	005	006	007	008	013
weiss	blau	grün	gelb	orange	braun	rot	violett	grau

Bestellbeispiel:

Code Gruppe	Detail Artikel	Code Farbe
01050	xxxxxx	xxxxxx

Typ	schwarz 010	Art. Nr. transparent 	Farben 	für Klemmen	Kabel Ø mm	Länge Hülse mm	 St.
-----	-----------------------	-----------------------------	------------	-------------	---------------	-------------------	---------

für gerade weibliche Flachsteckhülsen

B-3 PVC	0105 0007 010	0105 0007 011	0105 0007 ***	2,8	2,8	5,5	500
B-4 PVC	0105 0022 010	0105 0022 011	0105 0022 ***	4,8	3,2	7	500
B-5 PVC	0105 0003 010	0105 0003 011	0105 0003 ***	5 AMP	4,5	8	500
B-6 PVC	0105 0001 010	0105 0001 011	0105 0001 ***	6,3	3,6	8	500
BL-6 PVC	0105 0010 010	0105 0010 011	-	6,3	3,2	11	500
BK-6 PVC	0105 0011 010	0105 0011 011	-	6,3	3,2	6	500
B-PVC	0105 0004 010	0105 0004 011	0105 0004 ***	6,3	4	8	500
BM-6 PVC	0105 0012 010	0105 0012 011	-	6,3	5	11	500
BN-6 PVC	0105 0014 010	0105 0014 011	-	6,3	5	9	500

für gerade männliche Flachsteckhülsen

BW-6 PVC	0105 0002 010	0105 0002 011	0105 0002 ***	6,3	3,6	5,5	500
BF-6 PVC	0105 0023 010	0105 0023 011	0105 0023 ***	6,3	3,6	11	500

für weibliche Fahnensteckhülsen

BE-6 PVC	0105 0005 010	0105 0005 011	0105 0005 ***	6,3	3,6	13,7	500
-----------------	---------------	---------------	---------------	-----	-----	------	-----




B10/2




D6/3-02







B
0105 0004 xxx




B-3
0105 0007 xxx




B-4
0105 0022 xxx




B-5
0105 0003 xxx




B-6
0105 0001 xxx




BL-6
0105 0010 xxx



BK-6
0105 0011 xxx



BM-6
0105 0012 xxx




BN-6
0105 0014 xxx


Isolationstüllen für Flachsteckhülsen für allgemeinen Gebrauch




PLIO®



BW-6
0105 0002 xxx



BF-6
0105 0023 xxx



BE-6
0105 0005 xxx

Isolationstüllen für Flachsteckhülsen für Spezialanwendungen



PLIO®



PLIO®

Materialien:	PE	PA 6	PA 6.6	PP
Farben:	natur	natur	natur	natur od. schwarz
Temperaturbereich:	-50 bis +55°C	-20 bis +70°C	-40 bis +110°C	-20 à +65°C
Reißdehnung:	500%	>50%	300%	>150%
Durchschlagfestigkeit:	-	60 kV/mm	26 kV/mm	50kV/mm
Brandverhalten:	-	V2 UL94	V2 UL94	-



Typ	Art. Nr. schwarz 010	Art. Nr. natur 018	für Klemmen mm	Kabel-Ø mm	Länge der Hülse mm	St.
-----	----------------------------	--------------------------	-------------------	---------------	--------------------------	-----

Isolationstüllen für gerade Flachsteckhülsen

	PP	PE	PA6	PA6.6	PP				
BP-3	-	0105 0020 018	0105 0021 018	-	-	2,8	2,5	7,5	500
BP-6	-	0105 0008 018	0105 0009 018	-	-	6,3	-	9,5	500

Abnehmbare Hülsen für weibliche Clips Fahnen - Montage nach dem Crimpen

BXC-4	-	-	-	0105 0031 018	-	4,8	3,2	6,1	500
BX-6	0105 0018 010	0105 0017 018	-	0105 0016 018	-	6,3	3,2	11	500
BXC-6	0105 0026 010	0105 0024 018	-	0105 0025 018	0105 0026 018	6,3	3,2	8,5	500




B10/2




D6/3-02







BP-3
0105 0020 018
0105 0021 018




BP-6
0105 0008 018
0105 0009 018



BXC-4
0105 0031 018



BX-6
0105 0016 018
0105 0017 018
0105 0018 010



BXC-6
0105 0024 018
0105 0025 018
0105 0026 xxx