

Lampe de bureau à LED 4 Stars - avec pince

Lampe de bureau à LED à grande portée

Bras réglable en continu

Tête pivotant horizontalement et verticalement

Très bon éclairage avec faible consommation

Disponible en 2 versions: avec socle ou pince

• **source lumineuse : ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique E**

- cette lampe contient des LED intégrées
- ces LED ne peuvent pas être changées
- puissance : 7 W
- consommation d'énergie pondérée : 6 kWh / 1000 h
- tension: 220 - 240 V AC, 50-60 Hz
- flux lumineux : 400 lumens
- rendement lumineux : 60 lumens / watt
- température de couleur : 5000 Kelvin (blanc neutre)
- puissance lumineuse max. 836 Lux (mesuré à 40 cm)
- indice minimal de rendu de couleur (Ra) : 82
- durée de vie : 20.000 heures
- fiche Euro


- portée de la lampe max. : 670 mm
- hauteur max. : 600 mm
- écartement de la pince : 10 - 50 mm
- tête du luminaire : (L)284 x (l)45 mm
- matériau : ABS, aluminium, métal




Lampe de bureau à LED 4 Stars - avec pince, argent



Lampe de bureau à LED 4 Stars - avec pince, noir



Visuel de référence: vue détaillée (modèle avec socle)



Produit	Modèle	Couleur	Puissance	Température de couleur	Tension éclairage	Classe énergétique	Numéro de fabricant	Code
Lampe de bureau à LED 4 Stars	pince	argent	7 watts	5000 K	220-240 V	E	h5010643	61000212
		noir	7 watts	5000 K	220-240 V	E	41-5010.642	61000211