

Hymer échafaudage roulant 8177

hauteur de portée 2,8 m, hauteur d'échafaudage 1,8 m, 1 mezzanine(s) mod., avec trappe de passage, hauteur 0,8 m, mezzanine mod. largeur x profondeur 1900 x 650 mm, échafaudage en aluminium

Numéro d'article: 239915



HYMER



échafaudage roulant

- hauteur de portée 2,8 m
- hauteur d'échafaudage 1,8 m
- 1 mezzanine(s) mod., avec trappe de passage
- hauteur 0,8 m, mezzanine mod. largeur x profondeur 1900 x 650 mm
- avec mezzanine modulaire antidérapante et crochet de sécurité manuel pour un montage et un démontage sûrs
- application sûre grâce à rambarde périphérique
- rehausse avec décalage en hauteur possible
- avec 4 potences
- avec 4 roulettes pivotantes
- échafaudage en aluminium
- Force max. 200 kg/m²
- rehausse rapide grâce à des fermetures à clic
- groupe d'échafaudages 2
- assurance qualité selon DIN EN 1004
- 10 années de garantie

- poids 41,4 kg

Détails techniques

technique de montée	échafaudage		200 kg/m ²
type d'échafaudage	échafaudage roulant	équipement échafaudage	mezzanine modulaire antidérapante, crochet de sécurité
matériau échafaudage	aluminium	fonction échafaudage	rehausse avec décalage en hauteur possible
hauteur d'échafaudage	1,8 m	équipement de sécurité échafaudage	rambarde périphérique
hauteur	0,8 m	groupe d'échafaudage	2
	2,8 m	rehausse	rapide grâce à des fermetures à clic
nombre de mezzanines modulaires	1	rabattable	oui
largeur de mezzanine modulaire	1900 mm	roulant	oui
profondeur de mezzanine modulaire	650 mm	rambarde	oui
passages	1 trappe de passage	norme	selon DIN EN 1004
nombre de potences	4 pièce	garantie	10 années
soubassement	4 roulettes pivotantes	Poids	41,4 kg