

Broszura informacyjna

94 55 200

Sekator kowadełkowy



- Cięcie twardym podłożu umożliwia przecinanie miękkich materiałów, np. profili gumowych, PVC, skóry, drewna, węży itd. bez ryzyka ich zmiżdżenia
- Do cięcia materiałów płaskich o maks. szerokości 40 mm i wysokości 7,5 mm
- Zakres cięcia materiałów o przekroju okrągłym do Ø 25 mm
- Wytrzymałe ostrze wymienne
- Ze sprężyną rozwierającą oraz blokadą otwarcia
- Korpus narzędzia: stal narzędziowa, walcowana, hartowana olejowo

MM

Ogólna	
Nr art.	94 55 200
EAN	4003773080763
Nożyczki	chromowane
rękojeści	z nasadkami z tworzywa sztucznego
Waga	290 g
Wymiary	200 x 75 x 22 mm
REACH	nie zawiera SVHC
RoHS	nie dotyczy
Atrybuty techniczne	
Długość ostrza	40,0 mm

Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych



