

Cemo aftapstelling

voor 1 x 60 liter vat, aftapstelling
hoogte x breedte x diepte 1310 x
450 x 630 mm, 2 niveaus met
roosterbodem en vatensteunen,
aftapstelling van staal met
corrosiebeschermende zinklaag,
met GVK-opvangbak

Artikelnummer: 201370



Cemo vulstelling

met opvangbak

aftapstelling







- voor opslag onderdak
- Geschikt voor aquatoxische, brandbare en bijtende stoffen
- model van de opvangbak ambtelijk toegelaten
- voor 1 x 60 liter vat
- aftapstelling hoogte x breedte x diepte 1310 x 450 x 630 mm
- 2 niveaus met roosterbodem en vatensteunen
- aftapstelling van staal met corrosiebeschermende zinklaag
- met GVK-opvangbak
- opvangvolume 65 l
- opvangbak hoogte x breedte x diepte 230 x 410 x 820 mm







Technische details

opslagtype gevaarlijke stoffen	stelling	breedte opvangbak	410 mm
stellingtype	aftapstelling	diepte opvangbak	820 mm
type opvangbak	GVK-opvangbak	opvangvolume	65 l
opslagplaats	onderdak	legborden / schappen aantal	2 stuks
geschikt voor gevaarlijke stoffe	aquatoxische, brandbare en bijtende stoffen	legbord-/niveautype	roosterbodem en vatensteunen
capaciteit	1 x 60 liter vat	materiaal standaard	staal
bouwwijze (toelating)	model van de opvangbak ambtelijk toegelaten	oppervlak standaard	verzinkt
hoogte	1310 mm	opvangvolume vloeropvangbak	65 l
breedte	450 mm	vatensteun	ja
diepte	630 mm	onderrijdbaar	nee
hoogte opvangbak	230 mm	gewicht	19 kg

Gerelateerde Producten

201380		rooster voor opvangbak, voor opvangbak met 65 l volume, van staal
201384		vatensteun voor aftapstelling
201388		kannendragers voor aftapstelling
201389		rand voor aftapstelling
201426		kogelaftapkraan, schroefdraad 1/2"
201428		kogelaftapkraan, schroefdraad 3/4"

Dit past ook bij ...

147751		platte PE-bodemopvangbak, voor 4 x 200 liter vat, opvangvolume 300 l, hoogte x breedte x diepte 150 x 1660 x 1260 mm, met PE-pallet
200237		oogspoelstation, set bestaande uit: 1 x 500 ml keukenzoutoplossing en 1 x 200 ml pH-neutrale oplossing, spiegel
504444		noodgevallentas met microvezel-absorptieproducten, set 17-delig, opnamecapaciteit 35 l per set, hoes hoogte x breedte x diepte 500 x 500 x 220 mm
525760		gevaarsymbool, sticker, van folie, hoogte x breedte 50 x 50 mm